

ステンキャップ® 大頭



専用EPDM/パッキン

■専用EPDM/パッキンで「供回り防止」

■ステンキャップ 大頭

商品コード	サイズ (mm)			1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	六角ワッシャー径	働き				
69C5519	5.5×19 (19)	14.5	7	300	10	43.00	61464 8
69C5525	5.5×25 (25)		13	250		61465 5	
69C5535	5.5×35 (35)		23	200		61466 2	
69C5545	5.5×45 (45)		33	150		61467 9	

※5mm用 (対辺8mm) ソケットをご使用ください。

■特長

- 頭部・ワッシャー間に隙間がない一体構造により水の浸入を防ぎます。
- パッキンがはみ出しにくいキャップ形状で化粧性に優れ、パッキンの劣化を防ぎます。

■用途

- 鉄骨下地への角波材止めに。
- 鉄骨下地へのケラバ・水切り止めに。