



エンドキャップ 44 用

F44R を除く 40x40mm 断面フレーム専用の、小口キャップです。



- ①キャップをブラハンマー等で軽く打ち込んでください。
- ②挿入後ネジをねじ込んでください。

型番	EP44	シルバー色型番	EP44S
価格	¥130	付属品	M4x12 皿タッピングネジ SUS x1
適合フレーム	F44R を除く □40 全種		価格、他仕様は EP44 と同じ
材質	ナイロン 6		
質量	6.0g		
付属品			M4x12 皿タッピングネジ三価黒 x1



エンドキャップ 44R 用

44R フレーム専用の、3mm 厚タイプ小口キャップです。

NEW



- ①キャップをブラハンマー等で軽く打ち込んでください。
- ②挿入後ネジをねじ込んでください。



取付イメージ


型番	E44R - T3	シルバー色仕様無し
価格	¥130	
適合フレーム	F44R	
材質	ナイロン 6	
質量	5.5g	
付属品		M4x12 皿タッピングネジ三価黒 x1



エンドキャップ 44R 用

44R フレーム専用の、10mm 厚タイプ小口キャップです。

NEW



- ①キャップをブラハンマー等で軽く打ち込んでください。
- ②挿入後ネジをねじ込んでください。




取付イメージ

型番	E44R - T10	シルバー色仕様無し
価格	¥160	
適合フレーム	F44R	
材質	ナイロン 6	
質量	10.0g	
付属品		M4x20 皿タッピングネジ三価黒 x1



エンドキャップ 46 用

40x60mm 断面フレーム専用の、小口キャップです。




- ①キャップをブラハンマー等で軽く打ち込んでください。
- ②挿入後ネジをねじ込んでください。

型番	EP46	シルバー色型番	EP46S
価格	¥150	付属品	M4x12 皿タッピングネジ SUS x2
適合フレーム	F46F,F46L,F46M		価格、他仕様は EP46 と同じ
材質	ナイロン 6		
質量	10.0g		
付属品			M4x12 皿タッピングネジ三価黒 x2



エンドキャップ 48 用

40x80mm 断面フレーム専用の、小口キャップです。



- ①キャップをブラハンマー等で軽く打ち込んでください。
- ②挿入後ネジをねじ込んでください。


型番	EP48	シルバー色型番	EP48S
価格	¥200	付属品	M4x12 皿タッピングネジ SUS x2
適合フレーム	F48L,F48M		価格、他仕様は EP48 と同じ
材質	ナイロン 6		
質量	12.0g		
付属品			M4x12 皿タッピングネジ三価黒 x2



エンドキャップ 66C 用

66C フレーム専用の、小口キャップです。

NEW



- ①キャップをブラハンマー等で軽く打ち込んでください。
- ②挿入後ネジをねじ込んでください。

型番	E66C	シルバー色仕様無し
価格	¥160	
適合フレーム	F66C	
材質	ナイロン 6	
質量	14.5g	
付属品		M4x8 皿タッピングネジ三価黒 x2

40 series

アクセサリパーツ