

# エンドプレート

## End Plates


ブロッキングプレートは予備の取付面あるいは不要になった回路の閉鎖用などに使用します。バイパスプレートは電磁切換弁を必要としない一方向流れの回路に使用します。

### ■ モデル番号の構成

MDC	-01	-A	-30
シリーズ番号	大きさの呼び	プレート形式	デザイン番号
MDC : エンドプレート	01	A : ブロッキングプレート B : バイパスプレート	30

### ■ 各ライン圧力降下特性

使用油 : 粘度35 mm<sup>2</sup>/s、比重0.850




### ■ 仕様

モデル番号	最高使用圧力 MPa	最大流量 L/min
MDC-01-※-30	31.5	35

### JIS油圧図記号





MDC-01-A



MDC-01-B



### MDC-01



4-ポート用Oリング (JIS B 2401-1B-P9…4個)

質量………約1 kg

# コネクティングプレート

## Connecting Plates

このプレートは各ラインの圧力検出用に使用します。

### ■ モデル番号の構成


MDS	-01	-PA	-30
シリーズ番号	大きさの呼び	圧力検出ライン記号	デザイン番号
MDS : コネクティングプレート	01	PA : P, Aライン用 PB : P, Bライン用 AT : A, Tライン用	30

### ■ 仕様


モデル番号	最高使用圧力 MPa	最大流量 L/min
MDS-01-※-30	31.5	35

### ■ 各ライン圧力降下特性


使用油 : 粘度35 mm<sup>2</sup>/s、比重0.850




### JIS油圧図記号



MDS-01-PA





MDS-01-PB



MDS-01-AT



### MDS-01



4-ポート用Oリング (JIS B 2401-1B-P9…4個)

質量………約0.8 kg

モデル番号	圧力検出ライン	
	ポート“X”	ポート“Y”
MDS-01-PA	Pライン	Aライン
MDS-01-PB	Bライン	Pライン
MDS-01-AT	Tライン	Aライン