

SPONGE CIRCLE SHEET

スポンジ丸シート

- 金属塗装・プライマー、トップコートや木工・プラスチックの表面処理にご使用ください。
- 基材がスポンジで弾性があり、曲面・凸凹面に良く馴染み美しく仕上がります。
- 研磨力と寿命アップ。



ハード穴無し



ハード穴有り



ソフト穴無し



ソフト穴有り

ハード 穴無し マジック式

サイズ Size(mm)	品番 NO.	粒度 Grit	入数 Pack	Price ¥ (1枚単価)
125	DSPM125H-01	#120	20枚	480
	DSPM125H-02	#150		
	DSPM125H-03	#180		
	DSPM125H-04	#320		
	DSPM125H-05	#600		
	DSPM125H-06	#1000		
	DSPM125H-07	#1500		760
	DSPM125H-08	#2000		

ソフト 穴無し マジック式

サイズ Size(mm)	品番 NO.	粒度 Grit	入数 Pack	Price ¥ (1枚単価)
125	DSPM125S-01	#120	20枚	480
	DSPM125S-02	#150		
	DSPM125S-03	#180		
	DSPM125S-04	#320		
	DSPM125S-05	#600		
	DSPM125S-06	#1000		
	DSPM125S-07	#1500		760
	DSPM125S-08	#2000		

ハード 穴有り マジック式

サイズ Size(mm)	品番 NO.	粒度 Grit	入数 Pack	Price ¥ (1枚単価)
125	DSPM125AH-01	#120	20枚	540
	DSPM125AH-02	#150		
	DSPM125AH-03	#180		
	DSPM125AH-04	#320		
	DSPM125AH-05	#600		
	DSPM125AH-06	#1000		
	DSPM125AH-07	#1500		820
	DSPM125AH-08	#2000		

ソフト 穴有り マジック式

サイズ Size(mm)	品番 NO.	粒度 Grit	入数 Pack	Price ¥ (1枚単価)
125	DSPM125AS-01	#120	20枚	540
	DSPM125AS-02	#150		
	DSPM125AS-03	#180		
	DSPM125AS-04	#320		
	DSPM125AS-05	#600		
	DSPM125AS-06	#1000		
	DSPM125AS-07	#1500		820
	DSPM125AS-08	#2000		

POLISHER TYPE PUTT

ポリッシャー用パット

- スポンジで最高の弾性。
- ワックスや研磨剤(コンパウンド)の塗り込み(伸ばし)に最適です。



φ8mm軸

サイズ Size(mm)	品番 NO.	MAX min ⁻¹	入数 Pack	Price ¥ (1個単価)
125	BSP125	30,000	1個	1,200

POLISHER TYPE FLANNEL BUFF

ポリッシャー用ネルバフ

- 最終ふき取り用。



ヒモ式



マジック式

サイズ Size(mm)	タイプ Type	品番 NO.	入数 Pack	Price ¥ (1枚単価)
125	ヒモ式	BHN125	10枚	1,200
	マジック式	BMN125		900