

OPEN SISAL BUFF

オープンサイザルバフ

- バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。
- 異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。



無処理



オレンジ



レッド

無処理

サイズ Size(mm) 外径×金具径×穴径	品番 NO.	Price ¥ (1個単価)
240×100×25.4	OSB250	4,000
300×100×25.4	OSB300	5,400
360×150×25.4	OSB355	6,150
360×150×31.8	OSB3553	

色処理

柔かい ←————→ 硬い



サイズ Size(mm) 外径×金具径×穴径	色 Color 品番 NO.					入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1個単価)
	オレンジ	レッド	イエロー	ブラウン	ブラック			
240×100×25.4	OSB250-J	OSB250-R	OSB250-Y	OSB250-C	OSB250-B	1個	2,600	4,750
300×100×25.4	OSB300-J	OSB300-R	OSB300-Y	OSB300-C	OSB300-B		6,250	
360×150×25.4	OSB355-J	OSB355-R	OSB355-Y	OSB355-C	OSB355-B		7,060	
360×150×31.8	OSB3553-J	OSB3553-R	OSB3553-Y	OSB3553-C	OSB3553-B			

BIAS FLANNEL BUFF

バイヤスネルバフ

- ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっともソフトタイプのバフです。



サイズ Size(mm) 外径×金具径×穴径	品番 NO.	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1個単価)
100×38×9.53	BNB100	1個	6,000	2,050
125×38×9.53	BNB125		4,700	2,350
150×50×25.4	BNB150		4,000	2,600
200×75×25.4	BNB200		3,000	3,180
250×100×25.4	BNB250		2,300	4,830
300×125×25.4	BNB300	2,000		5,780
360×150×25.4	BNB350			
360×150×31.8	BNB3503			7,020



その他機械用

ベルト
グラインダー用

オービタル
サンダー用

切断機用

ミニ
ディスク用

両頭
グラインダー用

ヘアーライン
サンダー用

ダイヤモンド
ホイール

その他
電動機械

その他
エアーツール

マンドレール

インバーター
レース
P412