

堅木職人 (かたぎよくにん)

スーパーブラック



ブラック
フッ素
コート

静音・制振
サイレントタイプ

High-GradeTIP
高硬度チップ採用



高硬度チップを採用し、堅い木もサクサク切れて、長寿命！
ブラックフッ素コーティングで、滑りの良い切断を実現。

カラーレーザーリットの効果で、腰揺れを抑え、直進性の向上と、チップの耐久性を向上させます。木質系チップ高硬度チップを採用していますので、ウッドデッキ材などの堅い木材も切れ味良く作業が行えます。サビ・ヤニに強く、滑りの良い切断を実現する「ブラックフッ素コーティング」を採用しました。

- 切断適合材料
- 木材
 - 集成材
 - 合板
 - ハネコート
 - MDF材
 - OSB材
 - フローリング材
 - インシュレーションボード
 - ファイバーボード
 - ラスカット
 - カー合板



ブラック
フッ素
コート

静音・制振
サイレントタイプ



ブラックフッ素コーティングで、
滑りの良い切断と、サビ・ヤニに強いチップソーを実現しました。

静音・制振レーザーリットを採用。特殊振動吸収樹脂を圧入したリットで、
切断時の腰揺れを抑え、直進性を安定させ、チップへの負荷を低減。

- 切断適合材料
- 木材
 - 集成材
 - 合板
 - ハネコート
 - MDF材
 - OSB材
 - フローリング材
 - インシュレーションボード
 - ファイバーボード
 - ラスカット
 - カー合板



品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切削幅(刃厚) (mm)	刃数 (P)	フッ素コート	サイレントタイプ	適合機種	JANコード
MAT-KS-165	165	20	1.6	52	●	●		4534587 230216
MAT-KS-190	190	20	1.6	52	●	●		4534587 230223

品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切削幅(刃厚) (mm)	刃数 (P)	フッ素コート	サイレントタイプ	適合機種	JANコード
MAT-YSB-165BK	165	20	1.6	52	●	●		4534587 700115
MAT-YSB-190BK	190	20	1.6	52	●	●		4534587 700122

音無し静2 (おとなしずか ツー)

正宗 (まさむね)



刃数
52P

静音・制振
サイレントタイプ



静音・制振タイプ サイレントチップソー
カラーレーザーリット・振動吸収樹脂を圧入。

切断時のカット音を抑えた、静音・サイレントタイプのチップソー。
振動吸収樹脂がチップソーの腰揺れを低減します。
YAMASHINレーザーリット採用チップソーの先駆けとなった『音無し静2』。
切断性と、静音・制振性能を向上させ誕生したのが、この『音無し静2』です。



- 切断適合材料
- 木材
 - 集成材
 - 合板
 - ハネコート
 - MDF材
 - OSB材
 - フローリング材
 - インシュレーションボード
 - ファイバーボード
 - ラスカット
 - カー合板

品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切削幅(刃厚) (mm)	刃数 (P)	フッ素コート	サイレントタイプ	適合機種	JANコード
MAT-OS2-147	147	20	1.4	52	—	●		4534587 230407
MAT-OS2-165	165	20	1.6	52	—	●		4534587 230414
MAT-OS2-190	190	20	1.6	52	—	●		4534587 230421

- 正確で、キレイな切断面を実現する「正宗」シリーズ。
- 190～380mm トメ切り用サイズ、フルラインナップ。
- 147.165.190mmの造り用には「切込深さメモリ付き」。

豊富なサイズラインナップで、専用機・切断機に対応します。
スライドマルノコ用チップソー 190mm/216mm/255mm/260mm/
卓上マルノコ用チップソー 190mm/216mm/255mm/260mm/
卓上切断機 305mm/380mm

- 中国製スライドマルノコ用 中心穴 25.4→15.8mm
中心穴径変換リング付 外径255サイズ 近日発売予定
- 中国製 卓上・スライドマルノコに対応できるリング発売
※詳しくはお問い合わせください。

品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切削幅(刃厚) (mm)	刃数 (P)	フッ素コート	サイレントタイプ	適合機種	JANコード
MCT-YS2-255W	255	25.4	2.8	100	—	●		4534587 252560

※中国製 卓上・スライドマルノコに対応できるリング 25.4→15.8 変換リング付き

品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切削幅(刃厚) (mm)	刃数 (P)	フッ素コート	サイレントタイプ	適合機種	JANコード
R-25-15.8	25.4	15.8	変換リングのみ					4534587 252577

品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切削幅(刃厚) (mm)	刃数 (P)	フッ素コート	サイレントタイプ	適合機種	JANコード
MAT-MS-147	147	20	1.4	52	—	—	●	4534587 641548
MAT-MS-165	165	20	1.6	52	—	—	●	4534587 641654
MAT-MS-190	190	20	1.6	52	—	—	●	4534587 641906
MCT-YS2-190M	190	20	2.0	72	—	—	●	4534587 251976
MCT-YS2-216M	216	25.4	2.4	80	—	—	●	4534587 252164
MCT-YS2-216ML	216	25.4	2.4	100	—	—	●	4534587 482172
MCT-YS2-255M	255	25.4	2.8	100	—	—	●	4534587 252553
MCT-YS2-260M	260	25.4	2.8	100	—	—	●	4534587 252607
MCT-YS2-305M	305	25.4	3.0	100	—	—	●	4534587 313063
MCT-YS2-380M	380	25.4	3.0	120	—	—	●	4534587 483803

※ 正宗合板チップソー(合板用) 大判タテヨコ兼用チップソーは別カタログ表を参照ください。
※ 一部 受注生産品となります。