

SU-20,20S,20C



Y形	U形	W形(複式)	テンポラリー
ステンレス	ナイロン	鋼板製	イージープラグ
JWWA	管端コア	ワンタッチ	高メッシュ対応
ダビット式			

4

ストレーナ



SU-20



SU-20C



SU-20S

■ 特 長

- 目詰りからくる流量低下を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きく取っています。
- SU-20S型はワンタッチ式のふたの採用により、ボルト1本で取り外しができ、分解掃除が容易です。
- SU-20Cは本体内外面をナイロン11でコーティングを行っていますので、耐食性に優れています。

■ 仕 様

●SU-20・SU-20C

適用流体	冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体	
呼び径	20A~150A	
最高圧力	1.0MPa	
最高温度	220℃(SU-20Cは60℃)	
本体	球状黒鉛鋳鉄(FCD450)	
スクリーン	ステンレス鋼	
網目	こし筒	φ6-1.42ヶ/cm ²
	こし網	標準60メッシュ
接続	JIS 10K FFフランジ	

- 防錆処理を施したのもも製作いたします。(SU-20のみ)
- ご指定により、こし網が20~250メッシュのもも製作いたします。

●SU-20S

適用流体	冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体		
呼び径	20A~100A	125A	150A
最高圧力	1.0MPa	0.7MPa	0.5MPa
最高温度	80℃		
本体	球状黒鉛鋳鉄(FCD450)		
Oリング	NBR		
スクリーン	ステンレス鋼		
網目	こし筒	φ6-1.42ヶ/cm ²	
	こし網	標準60メッシュ	
接続	JIS 10K FFフランジ		

- ご指定により、こし網が20~250メッシュのもも製作いたします。
- OリングFKM(バイトン)仕様も製作いたします。