

## MS-6



## ■ 特 長

1. 耐久性に優れたステンレス製です。
2. 配管取付けが簡単です。



## ■ 仕 様

適 用 流 体	蒸気
適 用 圧 力	0.05~0.7MPa
発 音 限 界 温 度	90℃
材 質	ステンレス鋼
接 続	JIS Rc

## ■ 寸法及び質量

呼び径	d	L	D	質量 (kg)
15A	Rc 1/2	48.5	35	0.25
20A	Rc 3/4	49	45	0.40
25A	Rc 1	52	50	0.52
32A	Rc1 1/4	55	60	0.77
40A	Rc1 1/2	59	70	1.15
50A	Rc 2	65	105	2.99

