

A10143 ハード吊バンド


SGP管用の蝶番式吊バンド。

- 「A10139吊バンド」より板材が厚い製品。
- 200A以上はバンド耳部に補強板を溶接しています。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10143 ハード吊バンド

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	F	入 数 (個)
0011	15A	1/2	21.7	2.3	25	M 6×20	26	6	350
0026	20A	3/4	27.2	2.3	25	M 6×20	26	6	300
0045	25A	1	34.0	2.3	25	M 6×20	26	6	250
0050	32A	1 1/4	42.7	2.3	25	M 8×25	26	6	170
0064	40A	1 1/2	48.6	2.3	25	M 8×25	26	6	150
0079	50A	2	60.5	2.3	25	M 8×25	26	6	150
0083	65A	2 1/2	76.3	2.6	25	M10×30	26	6	150
0098	80A	3	89.1	2.6	25	M10×30	26	6	130
0115	90A	3 1/2	101.6	2.6	25	M10×30	26	6	130
0120	100A	4	114.3	2.6	25	M10×30	26	6	90
0134	125A	5	139.8	4.5	32	M12×45	36	11	40
0149	150A	6	165.2	4.5	32	M12×45	36	11	40
0153	200A	8	216.3	6.0	50	M16×50	55	15	
0168	250A	10	267.4	6.0	50	M16×50	55	15	
0172	300A	12	318.5	6.0	50	M16×50	55	15	



営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り防止金具付

A11211 どぶめっきハード吊バンド

SGP管用の組式吊バンド。

- 「A10220どぶめっき吊バンド」より板材が厚い製品。
- 溶融亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A11211 どぶめっきハード吊バンド

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	F	入 数 (個)
0018	15A	1/2	21.7	2.3	25	M 6×25	26	6	
0022	20A	3/4	27.2	2.3	25	M 6×25	26	6	
0037	25A	1	34.0	2.3	25	M 6×25	26	6	
0041	32A	1 1/4	42.7	2.3	25	M 8×25	26	6	
0056	40A	1 1/2	48.6	2.3	25	M 8×25	26	6	
0075	50A	2	60.5	2.3	25	M 8×25	26	6	
0080	65A	2 1/2	76.3	2.6	25	M10×30	26	6	
0094	80A	3	89.1	2.6	25	M10×30	26	6	
0107	100A	4	114.3	2.6	25	M10×30	26	6	

