

A10144 ハード吊ロック付

SGP管用の蝶番式吊バンド。

- 「A10140吊タン付」より板材が厚い製品。
- 200A以上は、バンド耳部に補強板を溶接しています。
- 「ロック」は別梱包になります。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10144 ハード吊ロック付

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	H	吊ボルト径	入数 (個)
0019	15A	1/2	21.7	2.3	25	M 6×20	26	73	W 3/8	
0023	20A	3/4	27.2	2.3	25	M 6×20	26	76	W 3/8	
0038	25A	1	34.0	2.3	25	M 6×20	26	79	W 3/8	
0042	32A	1 1/4	42.7	2.3	25	M 8×25	26	83	W 3/8	
0057	40A	1 1/2	48.6	2.3	25	M 8×25	26	86	W 3/8	
0061	50A	2	60.5	2.3	25	M 8×25	26	92	W 3/8	
0076	65A	2 1/2	76.3	2.6	25	M10×30	26	99	W 3/8	
0095	80A	3	89.1	2.6	25	M10×30	26	105	W 3/8	
0108	90A	3 1/2	101.6	2.6	25	M10×30	26	111	W 3/8	
0112	100A	4	114.3	2.6	25	M10×30	26	118	W 3/8	
0127	125A	5	139.8	4.5	32	M12×45	36	144	W 1/2	
0131	150A	6	165.2	4.5	32	M12×45	36	157	W 1/2	
0146	200A	8	216.3	6.0	50	M16×50	55	212	W 5/8	
0165	250A	10	267.4	6.0	50	M16×50	55	238	W 5/8	
0170	300A	12	318.5	6.0	50	M16×50	55	263	W 5/8	



営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。

共回り防止金具付