



## A13532 TNセットフロアー



排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。



- 他のH寸法も用意できます。ご相談ください。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A13532 TNセットフロアー

単位(mm)

径 称 (A)	適合管外径	H	サイズコード	レベル範囲	L	P	E	入 数 (個)
40A	63	120H	0013	37~110	190	170	115	50
		150H	0028	37~140				45
50A	76	120H	0032	43~110	190	170	115	50
		150H	0047	43~140				45
65A	92	120H	0051	51~110	225	205	150	40
		150H	0066	51~140				35
75A	106	120H	0085	58~110	225	205	150	35
		150H	0090	58~140				35
100A	132	120H	0102	71~110	255	235	180	20
		150H	0117	71~140				20
125A	159	180H	0456	85~170	310	290	235	8
150A	187	180H	0475	99~170	310	290	235	8

## A15368 ステンTNセットフロアー



排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。

- 他のH寸法も用意できます。ご相談ください。
- SUS 304製。

品番コード A15368 ステンTNセットフロアー

単位(mm)

径 称 (A)	適合管外径	H	サイズコード	レベル範囲	L	P	E	入 数 (個)
40A	63	120H	0014	37~110	190	170	115	50
		150H	0029	37~140				45
50A	76	120H	0033	43~110	190	170	115	50
		150H	0048	43~140				45
65A	92	120H	0052	51~110	225	205	150	40
		150H	0067	51~140				35
75A	106	120H	0071	58~110	225	205	150	35
		150H	0086	58~140				35
100A	132	120H	0103	71~110	255	235	180	20
		150H	0118	71~140				20
125A	159	180H	0122	85~170	310	290	235	8
150A	187	180H	0137	99~170	310	290	235	8