


MFS ミニヘルール

材質 316L



SIZE	D	C
8A	13.8	10.5
10A	17.3	14.0
15A	21.7	17.5




MFB ミニブラインドヘルール

材質 316L



SIZE	A
8A	34
10A	34
15A	34




MEL-W ミニ90°エルボ

材質 316L



SIZE	D	A
8A	13.8	38
10A	17.3	38
15A	21.7	38




MTE-W ミニチーズ

材質 316L




SIZE	D	A
8A	13.8	38
10A	17.3	38
15A	21.7	38



MEL-F ミニヘルール90°エルボ 材質 316L



SIZE	A
8A	55
10A	55
15A	55




片ヘルールエルボも製作可能です。

MTE-F ミニヘルールチーズ 材質 316L



SIZE	A
8A	55
10A	55
15A	55




一方・二方ヘルールチーズも製作可能です。

MRC-F ミニヘルールレデューサー 材質 316L



SIZE	L
1.5S×15A	45
1.5S×10A	45
1.5S×8A	45
1S×15A	45
1S×10A	45
1S×8A	45
15A×10A	45
15A×8A	45
10A×8A	45




偏心タイプもあります。

MGT ミニヘルールガスケット 材質 NBR/EPDM/シリコン/パイトン/PTFE/カルレッツ®6236/PTFE SAND



SIZE	A
8A	34
10A	34
15A	34




M2H ミニ2Hクランプ

材質 304



SIZE	D	A	B
8A	44	66	59
10A	44	66	59
15A	44	66	59



M3K ミニ3Kクランプ

材質 304



SIZE	D	A	B
8A	45	77	75
10A	45	77	75
15A	45	77	75

