

# サニタリー ヘルール継手

バルブ  
ボールバルブ

## FB ブラインドヘルール(サニタリーサイズ) 材質 304/316L/※チタン



SIZE	A
1S	50.5
1.25S	50.5
1.5S	50.5
2S	64
2.5S	77.5
3S	91
3.5S	106
4S	119

寸法表

厚みが薄いタイプも取扱いあり

バルブ  
バタフライバルブ

## FL ロングヘルール 材質 304/316L



SIZE	A	B	F
1S	25.4	23.0	50.5
1.25S	31.8	29.4	50.5
1.5S	38.1	35.7	50.5
2S	50.8	47.8	64
2.5S	63.5	59.5	77.5
3S	76.3	72.3	91
3.5S	89.1	85.1	106
4S	101.6	97.6	119

寸法表

面間50Lのタイプも取扱いあり

バルブ  
ゲートバルブ/シャローバルブ他

バルブ  
特殊バルブ/その他のバルブ

バルブ  
空圧バルブ

## EL-FW 片ヘルール90°エルボ 材質 304/316L



SIZE	D	A	B
1S	25.4	55	34
1.25S	31.8	※	※
1.5S	38.1	70	49
2S	50.8	82	61
2.5S	63.5	105	84
3S	76.3	110	89
3.5S	89.1	※	※
4S	101.6	154.4	133.4

寸法表

## FB ブラインドヘルール(ISOガス管用) 材質 304/316L



SIZE	A
20A	50.5
25A	50.5
32A	50.5
40A	64
50A	77.5
65A	91
80A	106
90A	119
100A	130
125A	155
150A	183
200A	233.5

寸法表

ヘルールツバ角:20°

## EL-F ヘルール90°エルボ 材質 304/316L/※チタン



SIZE	A
1S	55
1.25S	※
1.5S	70
2S	82
2.5S	105
3S	110
3.5S	※
4S	154.4

寸法表

## TE-F ヘルールチーズ 材質 304/316L/※チタン



SIZE	A
1S	55
1.25S	※
1.5S	70
2S	82
2.5S	105
3S	110
3.5S	※
4S	154.4

寸法表

一方・二方・異径ヘルールチーズも取扱いあり

## EQ-F ヘルール45°エルボ 材質 304/316L



SIZE	A
1S	36.8
1.25S	※
1.5S	44.7
2S	52.6
2.5S	63.0
3S	73.6
3.5S	※
4S	94.6

寸法表

## EQ-FW 片ヘルール45°エルボ 材質 304/316L



SIZE	D	A	B
1S	25.4	36.8	15.8
1.25S	31.8	※	※
1.5S	38.1	44.7	23.7
2S	50.8	52.6	31.6
2.5S	63.5	63.0	42.0
3S	76.3	73.6	52.6
3.5S	89.1	※	※
4S	101.6	94.6	73.6

寸法表

## RC(RE)-F ヘルール同心(偏心)レデューサー

材質 304/316L/※チタン(同心のみ)



RC

RE

SIZE	L	SIZE	L
1.25S×1S	109	3S×2.5S	109
1.5S×1.25S	109	3S×2S	109
1.5S×1S	109	3S×1.5S	109
2S×1.5S	109	3.5S×3S	109
2S×1.25S	109	3.5S×2.5S	109
2S×1S	109	3.5S×2S	109
2.5S×2S	109	4S×3.5S	151.5
2.5S×1.5S	109	4S×3S	151.5
2.5S×1.25S	109	4S×2.5S	151.5
2.5S×1S	109	4S×2S	151.5

寸法表

サニタリー

アームロックカップリング

真空継手・その他

※は別途お問い合わせください