

標準価格(税抜)

<p>●型番 <b>H-OU-8</b> ハウジング: XHP-4 [日本圧着端子] 接 触 子: SXH-001T-P0.6 [日本圧着端子] 質 量: 15g max</p>	<p>●形状</p>	<p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]	1	UL1007	22	黒	500	2	UL1007	22	黒	500	3	UL1007	22	赤	500	4	UL1007	22	赤	500	¥200
コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]																								
1	UL1007	22	黒	500																								
2	UL1007	22	黒	500																								
3	UL1007	22	赤	500																								
4	UL1007	22	赤	500																								
<p>●型番 <b>H-OU-9</b> ハウジング: VHR-4N [日本圧着端子] 接 触 子: SVH-21T-P1.1 [日本圧着端子] 質 量: 40g max</p>	<p>●形状</p>	<p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]	1	UL1015	18	黒	500	2	UL1015	18	黒	500	3	UL1015	18	赤	500	4	UL1015	18	赤	500	¥200
コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]																								
1	UL1015	18	黒	500																								
2	UL1015	18	黒	500																								
3	UL1015	18	赤	500																								
4	UL1015	18	赤	500																								
<p>●型番 <b>H-OU-10</b> ハウジング: VHR-8N [日本圧着端子] 接 触 子: SVH-21T-P1.1 [日本圧着端子] 質 量: 80g max</p>	<p>●形状</p>	<p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1~4</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>5~8</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]	1~4	UL1015	18	黒	500	5~8	UL1015	18	赤	500	¥500										
コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]																								
1~4	UL1015	18	黒	500																								
5~8	UL1015	18	赤	500																								
<p>●型番 <b>H-OU-11</b> ハウジング: VHR-6N [日本圧着端子] 接 触 子: SVH-21T-P1.1 [日本圧着端子] 質 量: 60g max</p>	<p>●形状</p>	<p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1~6</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]	1~6	UL1015	18	赤	500	¥400															
コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]																								
1~6	UL1015	18	赤	500																								
<p>●型番 <b>H-OU-12</b> ハウジング: VHR-7N [日本圧着端子] 接 触 子: SVH-21T-P1.1 [日本圧着端子] 質 量: 70g max</p>	<p>●形状</p>	<p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1~7</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]	1~7	UL1015	18	黒	500	¥400															
コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]																								
1~7	UL1015	18	黒	500																								
<p>●型番 <b>H-OU-18</b> ハウジング: VHR-6N [日本圧着端子] 接 触 子: SVH-21T-P1.1 [日本圧着端子] 質 量: 60g max</p>	<p>●形状</p>	<p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1~3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4~6</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]	1~3	UL1015	18	黒	500	4~6	UL1015	18	赤	500	¥400										
コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]																								
1~3	UL1015	18	黒	500																								
4~6	UL1015	18	赤	500																								
<p>●型番 <b>H-OU-22</b> ハウジング: 1-178288-8 [Tyco Electronics] 接 触 子: 1-175218-2 または1-175218-3 [Tyco Electronics] 質 量: 100g max</p>	<p>●形状</p>	<p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1~5</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>6~10</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]	1~5	UL1015	18	黒	500	6~10	UL1015	18	赤	500	¥900										
コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]																								
1~5	UL1015	18	黒	500																								
6~10	UL1015	18	赤	500																								
<p>●型番 <b>H-OU-34</b> ハウジング: VHR-2N [日本圧着端子] 接 触 子: SVH-21T-P1.1 [日本圧着端子] 質 量: 20g max</p>	<p>●形状</p>	<p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]	1	UL1015	18	黒	500	2	UL1015	18	赤	500	¥200										
コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]																								
1	UL1015	18	黒	500																								
2	UL1015	18	赤	500																								