


表R面取り




● 型式説明

- ST16-RC061-20**
- シャンク径
 - Rカッター
 - 適合チップサイズ
 - 刃数
 - 突出し長さ (L₁)



R位置・詳細寸法図



型 式	図	φ Dc	φ Ds	φ D1	φ D2	L	L ₁	刃数	R	X ₁	Z ₁	適合チップ 型式
ST16-RC061-20	1	12.3	16	11.9	4.5	94	20	1	0.5	3.61	1.93	RC06....
									1	3.35	2.18	
									1.5	3.09	2.43	
									2	2.83	2.68	
ST20-RC121-40	2	24.4	20	23.8	8.9	121	40	1	1	7.17	3.79	RC12....
									2	6.65	4.29	
									3	6.13	4.79	
									4	5.60	5.29	

1. スローアウェイチップは付属していませんので、別途お求めください。
2. チップ用のレンチ及びスクリユは付属しています。

《スローアウェイチップ》

● 型式説明

- RC 06 050 (ACP300)**
- Rカッター
 - チップサイズ
 - Rサイズ
 - 材種



4コーナ使用

タイプ	チップ型式	Rサイズ	チップクランプ スクリユセット型式
RC06	RC06050 (ACP300)	R0.5	S2TS-T6
	RC06100 (ACP300)	R1.0	
	RC06150 (ACP300)	R1.5	
	RC06200 (ACP300)	R2.0	
RC12	RC12100 (ACP300)	R1.0	S4S-T15
	RC12200 (ACP300)	R2.0	
	RC12300 (ACP300)	R3.0	
	RC12400 (ACP300)	R4.0	

1. チップは10個単位1ケースとなっています。
2. チップは超硬コーティング品です。
3. チップクランプスクリユセットには、スクリユ10個とレンチ1本が入ります。
4. チップクランプスクリユや、締め付けのレンチは消耗品です。定期的な交換や予備のためにお求めください。

2個入り1ケースの販売もございます。
型式の前に**-2P**を付けてご注文ください。

〈注文例〉 **RC06050-2P(ACP300)**