

VC.253

ELESA Original design

로브 노브



- **재료**
페놀 (PF)를 주재료로 한 듀로 플라스틱, 솔벤트, 기름, 유지, 다른 화학 약품에 저항력이 있음.
- **색상**
검정, 광택 처리.
- **조립**
검정 산화처리된 스틸 보스, 탭이 난 관통 홀.

특징

5-로브 모양-ELESA Original design-은 사용자에게 적절한 그립을 제공하고 흠 없는 단단한 형태 때문에 비위생적인 침전 퇴적물의 잔존을 예방한다.

VC.254

ELESA Original design

로브 노브



- **재료**
페놀 (PF)를 주재료로 한 듀로 플라스틱, 솔벤트, 기름, 유지, 다른 화학 약품에 저항력이 있음.
- **색상**
검정, 광택 처리.
- **조립**
황동 보스, 탭이 난 관통 홀과 큰 금속 고정.



특징

5-로브 모양-ELESA 자체 디자인-은 사용자에게 적절한 그립을 제공하고 흠 없는 단단한 형태 때문에 비위생적인 침전 퇴적물의 잔존을 예방한다.

2

124

피너
리플
캡



Elesa 표준		주요 치수							홀		q
코드	사양	D	L	d1	d2	d3	l2	h1	d 6H	h	g
66951	VC.253/40 A-M8	40	19	23	17	14	3	1.5	M8	15	38
67001	VC.253/40 A-M10	40	19	23	17	14	3	1.5	M10	15	34
67011	VC.253/40 A-M12	40	19	23	17	14	3	1.5	M12	15	30
67101	VC.253/50 A-M12	50	21	26	19	14	3	1.5	M12	16	50
67201	VC.253/60 A-M12	60	24	30	19	16	4	1.5	M12	16	75
67301	VC.253/85 A-M14	85	30	32	18	18	6	1.5	M14	22	135

Elesa 표준		주요 치수							홀		q
코드	사양	D	L	d1	d2	d3	l2	h1	d 6H	h	g
67501	VC.254/40 B-M6	40	28	21	14	13	13	1.5	M6	18	42
67511	VC.254/40 B-M8	40	28	21	14	13	13	1.5	M8	18	38
67521	VC.254/40 B-M10	40	28	21	14	13	13	1.5	M10	18	34
67601	VC.254/50 B-M10	50	34	25	16	13	15	1.5	M10	22	62
67611	VC.254/50 B-M12	50	34	25	16	13	15	1.5	M12	22	55
67701	VC.254/60 B-M10	60	38	27	17	15	18	1.5	M10	26	97
67711	VC.254/60 B-M12	60	38	27	17	15	18	1.5	M12	26	90
67721	VC.254/60 B-M14	60	38	27	17	15	18	1.5	M14	26	85
67801	VC.254/70 B-M12	70	45	30	17	17	21	1.5	M12	26	125
67811	VC.254/70 B-M14	70	45	30	17	17	21	1.5	M14	26	115
67901	VC.254/85 B-M16	85	56	35	24	18	32	2	M16	35	210



ELESA 모델. 관련 법에 의거한 판권 소유. ELESA 도면을 전재할 때 항상 출처를 명기한다.