



RAL 9005 RAL 2004 RAL 7031

Elesa 표준				주요 치수									홀		톱니수	보스		q	
검정	오렌지	회색	사양	R	L	D	H	H ₁	h ₁	h ₂	h ₃	d ₁	d H7	d 6H	h	z	스틸	동	g
코드													d H7	d 6H	h	z	스틸	동	g
41101	41102	41104	MR.40 A-5*	42	50	18	32	36.5	29	6	14	12	5	-	10	18	•		14
41121	41122	41124	MR.40 A-M4*	42	50	18	32	36.5	29	6	14	12	-	M4	10	18	•		14
41131	41132	41134	MR.40 A-M5*	42	50	18	32	36.5	29	6	14	12	-	M5	10	18	•		14
41141	41142	41144	MR.40 A-M6*	42	50	18	32	36.5	29	6	14	12	-	M6	10	18	•		13
41171	41172	41174	MR.40 B-M6*	42	50	18	32	36.5	29	6	14	12	-	M6	10	18		•	14
41401	41402	41404	MR.63 A-6*	63	73	23	43	47	36	8	17	15	6	-	15	20	•		25
41411	41412	41414	MR.63 A-M6*	63	73	23	43	47	36	8	17	15	-	M6	12	20	•		27
41421	41422	41424	MR.63 A-M8*	63	73	23	43	47	36	8	17	15	-	M8	12	20	•		24
41426	41427	41429	MR.63 B-M8*	63	73	23	43	47	36	8	17	15	-	M8	12	20		•	25
42001	42002	42004	MR.80 A-8*	80	92	28	54	59.5	45	10	22	19	8	-	20	24	•		56
42111	42112	42114	MR.80 A-M8*	80	92	28	54	59.5	45	10	22	19	-	M8	17	24	•		57
42121	42122	42124	MR.80 A-M10*	80	92	28	54	59.5	45	10	22	19	-	M10	17	24	•		54
42131	42132	42134	MR.80 A-M12*	80	92	28	54	59.5	45	10	22	19	-	M12	17	24	•		48
42151	42152	42154	MR.80 B-M10*	80	92	28	54	59.5	45	10	22	19	-	M10	17	24		•	56
42401	42402	42404	MR.100 A-10*	100	114	33	65	70.5	53	12	25	25	10	-	25	28	•		114
42501	42502	42504	MR.100 A-M10*	100	114	33	65	70.5	53	12	25	25	-	M10	20	28	•		114
42511	42512	42514	MR.100 A-M12*	100	114	33	65	70.5	53	12	25	25	-	M12	20	28	•		112
42521	42522	42524	MR.100 A-M14*	100	114	33	65	70.5	53	12	25	25	-	M14	20	28	•		104
42531	42532	42534	MR.100 A-M16*	100	114	33	65	70.5	53	12	25	25	-	M16	20	28	•		95

* 색상 코드를 덧붙여 필요한 표준부품의 사양을 완성하십시오.