

가이드 레일 클램프




- 재료**
유리 섬유 강화 처리한 폴리아미드(PA)를 주재료로 한 테크노폴리머. 솔벤트, 기름, 유지 및 기타 화학 약품에 내성을 지님.
- 색상**
검정, 무광택 처리.
- 나사와 너트**
AISI 304 스테인리스 스틸.
- 조립**
 - MPG-C: 둥근 가이드용.
 - MPG-T: 표준 사다리꼴 가이드용.
 모든 제품은 핀 또는 AISI 304 스테인리스 스틸로 만든 핀 없이 공급할 수 있다 (버전 P).

조립 지침

- 가이드를 클램프 하우징에 밀어넣는다.
- 나사를 써서 클램프를 조인다.
- 버전 P의 경우 핀을 조인다.



7
466
플렉시블 자동화 부품



Elesa 표준		주요 치수	
코드	설명	d1	q
419810	MPG-C-S-8	8	37
419811	MPG-C-S-10	10	36
419812	MPG-C-S-12	12	35
419813	MPG-C-S-14	14	34
419817	MPG-T-S	-	34

Elesa 표준		주요 치수		
코드	설명	d	d1	q
419798	MPG-C-S-P12-8	12	8	128
419799	MPG-C-S-P12-10	12	10	127
419800	MPG-C-S-P12-12	12	12	126
419801	MPG-C-S-P12-14	12	14	125
419802	MPG-C-S-P14-8	14	8	162
419803	MPG-C-S-P14-10	14	10	161
419804	MPG-C-S-P14-12	14	12	160
419805	MPG-C-S-P14-14	14	14	159
419806	MPG-C-S-P16-8	16	8	198
419807	MPG-C-S-P16-10	16	10	197
419808	MPG-C-S-P16-12	16	12	196
419809	MPG-C-S-P16-14	16	14	195
419814	MPG-T-S-P12	12	-	125
419815	MPG-T-S-P14	14	-	158
419816	MPG-T-S-P16	16	-	195