

## 후크 클램프

### • 레버 몸체

TLVZ: 아연도금된 스틸.

TLVS: AISI 304 스테인레스 스틸.

### • 걸쇠 받침대

TLVZ: 아연도금된 스틸.


TLVS: AISI 304 스테인레스 스틸.

### 스페셜 요청 (충분한 주문 수량일 경우)

- 다양한 형태와 마감을 한 걸쇠 받침대

### 특징과 용도

AISI 304 스테인레스 스틸 메탈은 높은 내부식성이 요구되는 법이 정한 또는 특별한 위생적, 기후적, 환경적 부분의 기계와 장비의 TLVS 후크 클램프에 사용된다.



Elesa 표준		최대 작동 하중	이탈 시 하중	g
코드	사양	[N]	[N]	g
420243	TLVZ-15/56+R	550	1000	23
420242	TLVS-15/56+R	550	1000	23