

조절 후크 클램프

• 레버 몸체

TLF.Z: 아연도금된 스틸.

TLF.S: AISI 304 스테인레스 스틸.

• 걸쇠 받침대

TLF.Z: 아연도금된 스틸.

TLF.S: AISI 304 스테인레스 스틸.



스페셜 요청 (충분한 주문 수량일 경우)

- 도금하지 않은 스틸 혹은 니켈 도금의 스틸로 만든 후크 클램프.



- 자물쇠 홀을 가진 후크 클램프.

- 안전 멈춤을 가진 후크 클램프.

- 다양한 형태와 마감을 한 걸쇠 받침대.

특징과 용도

AISI 304 스테인레스 스틸 메탈은 높은 내부식성이 요구되는 법이 정한 또는 특별한 위생적, 기후적, 환경적 부분의 기계와 장비의 TLF.S 후크 클램프에 사용된다.



횡 방향 강도 테스트

Elesa 표준		최대 작동 하중	이탈 시 하중	q
코드	사양	[N]	[N]	g
420101	TLFZ-24/138-150+R	1500	2500	101
420102	TLFS-24/138-150+R	1500	2500	101