




제품 설명

재질

- 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
- 스테인레스 스틸 1.4305

그림



주문 정보

d ₁	치수 d ₂ [mm]	s	스크류용 [mm]	[g]	부품번호.	
					열처리 스틸	스테인레스 스틸
5,3	13	3	M 5	2,5	23060.0105	23060.0155
6,4	17	3	M 6	4,5	23060.0106	23060.0156
8,4	24	4	M 8	12,0	23060.0108	23060.0158
10,5	30	4	M10	19,0	23060.0110	23060.0160
13,0	36	5	M12	34,0	23060.0113	23060.0163
17,0	45	5	M16	53,0	23060.0117	23060.0167

적용 예

