

연결 너트 • (높이 3 d)

EH 23090.



제품 설명

재질


- 열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리

더 많은 정보

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

그림



주문 정보

d	e	치수			[g]	부품번호
		[mm]	m	s		
M 6	11,5		18	10	9	23090.0006
M 8	15,0		24	13	19	23090.0008
M10	18,5		30	16	35	23090.0010
M12	20,8		36	18	49	23090.0012
M14	24,2		42	21	79	23090.0014
M16	27,7		48	24	119	23090.0016
M20	34,6		60	30	229	23090.0020
M24	41,6		72	36	403	23090.0024
M30	53,1		90	46	819	23090.0030
M36	63,5		108	55	1386	23090.0036

적용 예

