




■圧着プラグ



製品番号	製品コード	極数	A	B	RoHS
DF6- 1P-3.96C	CL546-0001-1	1	4.92	—	○
DF6- 2P-3.96C	CL546-0002-4	2	8.88	3.96	
DF6- 3P-3.96C	CL546-0003-7	3	12.84	7.92	
DF6- 4P-3.96C	CL546-0004-0	4	16.80	11.88	
DF6- 5P-3.96C	CL546-0005-2	5	20.76	15.84	
DF6- 6P-3.96C	CL546-0006-5	6	24.72	19.80	
DF6- 7P-3.96C	CL546-0007-8	7	28.68	23.76	
DF6- 8P-3.96C	CL546-0008-0	8	32.64	27.72	
DF6-10P-3.96C	CL546-0011-5	10	40.56	35.64	

(注) 販売数量は1パック (100個入) 単位ですので、
パック単位でご注文ください。

■圧着端子



●スリップ長

DF6 -1822PC (F) (05) :2.1~2.6mm

DF6A-1822PC (F) (05) :2.3~2.8mm

●適合スルーホール径:1.8^{+0.15}

製品番号	HRS No	適合ケーブル				種別	数量	A	B	C	RoHS
		ULスタイル	被覆外径	AWG	芯線構成						
DF6-1822PCF(05)	CL546-0009-3-05	1007	1.5~2.2mm	AWG 18	34本/0.18mm	リール端子	1リール5,000本巻	10.2	1.5	1.2	○
DF6-1822PC(05)	CL546-0010-2-05			AWG 20	21本/0.18mm	ばら端子					
DF6A-1822PCF(05)	CL546-0013-0-05	1015	2.2~2.9mm	AWG 22	17本/0.16mm	リール端子	1リール3,000本巻	10.5	1.7	1.4	
DF6A-1822PC(05)	CL546-0014-3-05					ばら端子					

(注1) 適合電線の導体は必ずめっき軟銅線です。

(注2) 適合電線以外のケーブルをご使用の際は、弊社営業担当へご相談ください。

◆適用圧着工具

種類	製品番号	HRS No.	適合コンタクト
アプリケーション	AP105-DF6-1822P	CL901-4505-9	DF6 -1822PCF (05)
	AP105-DF6A-1822P	CL901-4520-2	DF6A-1822PCF (05)
プレス本体	CM-105	CL901-0005-4	—
手動圧着工具	DF6 -TA1822HC	CL550-0174-9	DF6 -1822PC (05)
	DF6A-TA1822HC	CL550-0222-0	DF6A-1822PC (05)
抜き工具	DF-C-PO (A)	CL550-0170-8	DF6/DF6A-1822PC (05)

(注) 弊社指定の工具以外が原因で発生した問題につきましては、保証の対象外となります。