



## ポリライトディスク L、S



…ディスクグラインダー …電気ドリル …ボール盤

| 品番        | 直径×幅×穴径<br>(mm) | 最高使用回転数      | 粒度分布 |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 包装<br>単位 | 希望小売価格 |      |        |
|-----------|-----------------|--------------|------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|--------|------|--------|
|           |                 |              | 36   | 46 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 |          |        | 1000 | 0      |
| PLD10015L | 100×15×15       | 5,000r.p.m.  |      |    | ●  | ●  |     | ●   | ●   |     | ●   |     | ●   | ●   |     | ●        |        | 5    | 1,650円 |
| PLD10015S | 100×10×15       | 13,000r.p.m. |      |    | ●  | ●  |     | ●   | ●   |     | ●   |     | ●   | ●   |     | ●        |        | 5    | 1,480円 |




## ポリライトホイール



…ハンドグラインダー …電気ドリル …ボール盤

| 品番       | 直径×幅×軸径×軸長<br>(mm) | 最高使用回転数      | 粒度分布 |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 包装<br>単位 | 希望小売価格 |      |        |
|----------|--------------------|--------------|------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|--------|------|--------|
|          |                    |              | 36   | 46 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 |          |        | 1000 | 0      |
| PLW3025  | 30×25×6×40         | 12,000r.p.m. |      |    | ●  | ●  |     | ●   | ●   |     | ●   |     | ●   | ●   |     | ●        |        | 5    | 1,270円 |
| PLW4025  | 40×25×6×40         | 12,000r.p.m. |      |    | ●  | ●  |     | ●   | ●   |     | ●   |     | ●   | ●   |     | ●        |        | 5    | 1,270円 |
| PLW5025  | 50×25×6×40         | 10,000r.p.m. |      |    | ●  | ●  |     | ●   | ●   |     | ●   |     | ●   | ●   |     | ●        |        | 5    | 1,400円 |
| PLW6025  | 60×25×6×40         | 10,000r.p.m. |      |    | ●  | ●  |     | ●   | ●   |     | ●   |     | ●   | ●   |     | ●        |        | 5    | 1,650円 |
| PLW8025  | 80×25×6×40         | 8,000r.p.m.  |      |    | ●  | ●  |     | ●   | ●   |     | ●   |     | ●   | ●   |     | ●        |        | 5    | 1,870円 |
| PLW10025 | 100×25×6×40        | 8,000r.p.m.  |      |    | ●  | ●  |     | ●   | ●   |     | ●   |     | ●   | ●   |     | ●        |        | 5    | 2,480円 |



## ポリライトホイール T

※積層枚数1枚を1Pと呼びます。1Pの幅は、粒度によって異なります。  
※粒度60~240は3P、粒度400~1000は4Pです。



…ハンドグラインダー …電気ドリル …ボール盤

| 品番          | 直径×積層枚数×<br>軸径×軸長<br>(mm) | 最高使用回転数      | 粒度分布 |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 包装<br>単位 | 希望小売価格 |      |      |
|-------------|---------------------------|--------------|------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|--------|------|------|
|             |                           |              | 36   | 46 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 |          |        | 1000 | 0    |
| PLWT103P4P3 | 10×3P/4P×3×35             | 12,000r.p.m. |      |    | ●  | ●  |     | ●   | ●   |     | ●   |     | ●   | ●   |     | ●        |        | 10   | 800円 |
| PLWT153P4P3 | 15×3P/4P×3×35             | 12,000r.p.m. |      |    | ●  | ●  |     | ●   | ●   |     | ●   |     | ●   | ●   |     | ●        |        | 10   | 800円 |
| PLWT203P4P3 | 20×3P/4P×3×35             | 12,000r.p.m. |      |    | ●  | ●  |     | ●   | ●   |     | ●   |     | ●   | ●   |     | ●        |        | 10   | 800円 |
| PLWT253P4P3 | 25×3P/4P×3×35             | 12,000r.p.m. |      |    | ●  | ●  |     | ●   | ●   |     | ●   |     | ●   | ●   |     | ●        |        | 10   | 820円 |
| PLWT303P4P3 | 30×3P/4P×3×35             | 12,000r.p.m. |      |    | ●  | ●  |     | ●   | ●   |     | ●   |     | ●   | ●   |     | ●        |        | 10   | 820円 |

### ポリライトとスコーライトの効果比較



※ポリライト製品は乾式でご使用ください。油性研削油(不水溶性研削油)及び油脂研削剤による湿式研磨も可能です。但し、水又は水溶性研削油では絶対使用しないでください。