




● ● ● 価格指標



- ① 小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行
 - ② 高いねじり剛性
 - ③ 小さな曲げ半径
 - ④ ケーブルクランプ一体型の取付ブラケットも(オプション)
 - ⑤ 汚れを寄せ付けにくい外面形状
 - ⑥ 開閉可能タイプ
- ▶ EZチェーン P5.98 ▶ ジッパー P5.72参照



フリースパンの長さ

FL_G = 水平走行

FL_B = ベント走行



08型 — 非開閉式

製品番号	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm] 曲げ半径
08.10.□.0	10	18.2	028 038 048
08.13.□.0	13	21.2	028 038 048
08.16.□.0	16	24.2	028 038 048
08.20.□.0	20	28.2	028 038 048
08.30.□.0	30	38.2	028 038 048
08.40.□.0	40	48.2	028 038 048
08.50.□.0	50	58.2	028 038 048

* 製品番号08.10型にのみR025があります

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] 08.30.038.0

型番の構成

08.	30.	038.	0
標準色：黒			
その他の色			
▶ P5.59参照			
曲げ半径			
巾インデックス			
型式			

ご注文例については
P5.430を参照ください

ヘルプデスク(8:30~20:00)
電話：03-5819-2500
E-Mail: helpdesk@igus.co.jp