

KAF

レベルアジャスター(アンカータイプ)

標準
在庫品

RHS

SUS


IMAO



(スチール製)



(SUS製)



タイプ	パッド	ネジ	ナット
KAF	SPCC 垂鉛三価クロメート	SS400 垂鉛三価クロメート	SS400 垂鉛三価クロメート
KAF-SUS	SUS304 酸化(不動態)皮膜	SUS304 酸化(不動態)皮膜	SUS304

スチール製		SUS製		M	L	L ₁	T	W	A	許容荷重 (kN)	質量 (g)
品番	価格	品番	価格								
KAF75-12×050	440	-	-	M12×1.75	75	50	8	19	3.5		200
KAF75-12×100	480	KAF75-12×100SUS	1,200		125	100					230
KAF75-12×120	490	KAF75-12×120SUS	1,300		145	120					245
KAF75-12×150	520	KAF75-12×150SUS	1,400		175	150					270
KAF75-16×065	560	-	-	M16×2	92	65	10	24	4	5	290
KAF75-16×100	630	KAF75-16×100SUS	1,800		127	100					330
KAF75-16×130	660	KAF75-16×130SUS	2,000		157	130					370
KAF75-16×150	680	KAF75-16×150SUS	1,800		177	150					400
KAF75-16×180	720	KAF75-16×180SUS	2,000		207	180					440
KAF75-16×200	740	-	-		227	200					460
KAF75-20×100	810	KAF75-20×100SUS	2,500	M20×2.5	130	100	13	30	5		510
KAF75-20×130	870	KAF75-20×130SUS	2,700		160	130					570
KAF75-20×150	910	KAF75-20×150SUS	2,900		180	150					620
KAF75-20×180	990	KAF75-20×180SUS	3,100		210	180					680
KAF75-20×200	1,100	KAF75-20×200SUS	3,300		230	200					710