


PB-PNI

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管製

## PBパイプニップル



品種 寸法 (B)	バレル ニップル	ロングニップル(長さ:mm)					
		50	65	75	100	125	150
1/2	●	●	●	●	●	●	●
3/4	●	●	●	●	●	●	●
1	●	●	●	●	●	●	●
1 1/4	●			●	●	●	●
1 1/2	●			●	●	●	●
2	●			●	●	●	●
2 1/2	●				●		●
3	●				●		●
4	●						●

■他メーカーの管端防食継手(兼用タイプ等)と嵌合する場合は、該当メーカーの施工方法に従ってご使用下さい。

水

湯

地下  
埋設

ガス


消火

圧力  
配管

VD-PNI

水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管製

## VDパイプニップル



品種 寸法 (B)	バレル ニップル	ロングニップル(長さ:mm)				
		75	100	125	150	200
1/2	●	●	●	●	●	
3/4	●	●	●	●	●	
1	●	●	●	●	●	
1 1/4				●	●	
1 1/2				●	●	
2				●	●	
2 1/2						●
3						●
4						●

■他メーカーの管端防食継手(兼用タイプ等)と嵌合する場合は、該当メーカーの施工方法に従ってご使用下さい。

水

湯

地下  
埋設

ガス


消火

圧力  
配管

PD-PNI

外面一層ポリエチレン被覆  
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管製

## PDパイプニップル



品種 寸法 (B)	バレル ニップル	ロングニップル(長さ:mm)				
		75	100	125	150	200
1/2	●	●	●	●	●	
3/4	●	●	●	●	●	
1	●	●	●	●	●	
1 1/4				●	●	
1 1/2				●	●	
2				●	●	
2 1/2						●
3						●
4						●

■他メーカーの管端防食継手(兼用タイプ等)と嵌合する場合は、該当メーカーの施工方法に従ってご使用下さい。

水

湯

地下  
埋設

ガス

消火

圧力  
配管