


ISO-KF フランジタイプ

■ニップル



◆寸法



■材質…SUS304 ■表面処理…G.B.B.


(単位: mm)

コード	フランジ	ΦA	ΦB	ΦC	L
MCK-5010	KF 10	30	13.8	10.8	60
MCK-5016	KF 16	30	20.0	16.0	60
MCK-5025	KF 25	40	27.2	23.0	100
MCK-5040	KF 40	55	42.7	36.7	100
MCK-5050	KF 50	75	60.5	54.5	100
MCK-5063	KF 63	87	76.3	70.3	100
MCK-5080	KF 80	114	89.1	83.1	100
MCK-5100	KF100	134	114.3	108.3	100

■エルボ



◆寸法



■材質…SUS304 ■表面処理…G.B.B.

(単位: mm)

コード	フランジ	ΦA	ΦB	ΦC	D
MCK-6010	KF 10	30	13.8	10.8	30
MCK-6016	KF 16	30	20.0	16.0	40
MCK-6025	KF 25	40	27.2	23.0	50
MCK-6040	KF 40	55	42.7	36.7	65
MCK-6050	KF 50	75	60.5	54.5	80
MCK-6080	KF 80	114	89.1	83.1	110
MCK-6100	KF100	134	114.3	108.3	120