


ISO-KF フランジタイプ

■特殊ティ



◆寸法



■材質…SUS304 ■表面処理…G.B.B.


(単位: mm)

コード	フランジ	ΦD	Φd	L
MSK-7010	KF10	30	13.8	30
MSK-7016	KF16	30	20.0	40
MSK-7025	KF25	40	27.2	50
MSK-7040	KF40	55	42.7	65
MSK-7050	KF50	75	60.5	80

■クロス



◆寸法



■材質…SUS304 ■表面処理…G.B.B.

(単位: mm)

コード	フランジ	タイプ	ΦA	ΦB	ΦC	D
MCK-8010	KF 10	a	30	13.8	10.5	30
MCK-8016	KF 16	a	30	20.0	16.0	40
MCK-8025	KF 25	b	40	27.2	23.0	50
MCK-8040	KF 40	b	55	42.7	37.1	65
MCK-8050	KF 50	b	75	60.5	54.9	80
MCK-8063	KF 63	a	87	76.3	70.3	100
MCK-8080	KF 80	b	114	89.1	83.1	110
MCK-8100	KF100	b	134	114.3	108.3	120