


ワンタッチターンバックル

TBW One-touch Turnbuckle



材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)


品番	L	W	S	A	B	L ₁	L ₂	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
TBW-4	57	13	7	29	51	102	140	W-3/16	28	40 0.39	830	20	377

※在庫がなくなり次第廃番とさせていただきます。



枠式ターンバックル (フック&フック)

Turnbuckle, frame type Hook/Hook




材質：ステンレス SUS304・SUS316 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	L	W	A	B	S	L ₁	L ₂	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	SUS304		SUS316		入数
											価格(円)/個	コードNo.	価格(円)/個	コードNo.	
TB-3H	45	8.5	20	37.5	4.5	74	98	M-3	10	15 0.15	720	1731			20
TB-4H	57	13	28	50	6	92	128	W-3/16	27	40 0.39	830	378			20
TB-5H	70	14	35	60	7	115	160	W-3/16	41	50 0.49	930	379	1,400	2281	20
TB-6H	90	19	45	75	9	141	200	W-1/4	96	80 0.78	1,040	380	1,560	2282	20
TB-8H	120	21	60	100	10	180	260	W-5/16	180	120 1.18	2,160	381	3,240	2283	20
TB-9H	150	26	75	120	13	230	330	W-3/8	300	160 1.57	2,750	382	4,130	2284	10
TB-12H	200	34	100	156	17	290	440	W-1/2	640	400 3.92	3,900	383	5,850	2285	10
TB-16H	250	40	120	195	19	370	540	W-5/8	1250	600 5.88	9,400	384	14,100	2286	5
TB-19H	300	56	140	220	20	430	620	M-20	2400	700 6.86	16,500	385	24,750	2287	5

※TB-5H以上はSUS316製も
在庫がございます。
ご注文の際には、品番の前か後に
「SUS316」とご指定下さい。

※TB-4Hはミリネジもございます。



枠式ターンバックル 外れ止め付 (フック&フック)

Turnbuckle, frame type w/stopper Hook/Hook

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	L	W	A	B	R	L ₁	L ₂	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
TB-6HK	90	19	48	81	2.5	155	213	W-1/4	100	80 0.78	1,500	20	1352
TB-8HK	120	21	65	105	2.5	210	290	W-5/16	150	120 1.18	2,760	20	1353
TB-9HK	150	26	81.5	130	4	250	356	W-3/8	310	160 1.57	3,750	10	1354
TB-12HK	200	34	100	166	6	330	460	W-1/2	680	400 3.92	5,200	10	1355

従来の枠式ターンバックル
(フック&フック)
の外れ止め付きです。

※六角ナット付 ※TB-6HKのみSUS316製もございます。ご照会下さい。