


ステンレスナット



※インチサイズには切り込みがありません


●ミリサイズ(グループ4)

品番	適用 チューブ 外径 (mm)	T ねじ サイズ (M)	L (mm)	H2 二面幅 (mm)	質量 (g)
N6-S	6	M10×1.0	9.0	12.0	5.0
N8-S	8	M12×1.0	9.0	14.0	6.0
N10-S	10	M15×1.0	10.0	17.0	9.0
N12-S	12	M17×1.0	11.0	19.0	11.0

●インチサイズ(グループ1)

品番	適用 チューブ 外径 (inch)	T ねじ サイズ (M)	L (mm)	H2 二面幅 (mm)	質量 (g)
N1/4-S	1/4	M10×1.0	9.0	12.0	5.0
N5/16-S	5/16	M12×1.0	9.0	14.0	6.0
N3/8-S	3/8	M14×1.0	10.0	17.0	10.0
N1/2-S	1/2	M17×1.0	11.5	19.0	11.0

ナイロンスリーブ



●ミリサイズ(色:乳白色)

品番	適用 チューブ 外径 (mm)	L (mm)
SN6	6	11.0
SN8	8	11.0
SN10	10	12.0
SN12	12	13.0

●インチサイズ(色:黒)

品番	適用 チューブ 外径 (inch)	L (mm)
SN1/4	1/4	11.0
SN5/16	5/16	11.0
SN3/8	3/8	12.0
SN1/2	1/2	13.0

チューブ

クリップ

加工チューブ

フッ素樹脂
継手

クイックシール
継手

クリップ継手
ケミフイット

竹のこ継手

制御切替・着脱
シリーズ

治具・工具
付属品

技術資料

参考資料