

スリーブ




●ミリサイズ

品番	適用チューブ外径 (mm)
CSS4	4
CSS6	6
CSS8	8
CSS10	10
CSS12	12
CSS19	19

⚠注意 CSシリーズのスリーブには方向が決まっています。取付ける際は必ずご確認ください。

スリーブ(ミリ)




●インチサイズ

品番	適用チューブ外径 (inch)
CSS1/4	1/4
CSS3/8	3/8
CSS1/2	1/2

⚠注意 CSシリーズのスリーブには方向が決まっています。取付ける際は必ずご確認ください。

スリーブ(インチ)




ブッシング



●ミリサイズ

品番	T1 ねじサイズ (Rc)	T2 ねじサイズ (R)	L (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	HXφ 二面幅 (mm)	d1 (mm)	質量 (g)
3A0-4-6-CS	Rc1/4	R3/8	29.0	14.0	13.0	17.0×18.5	9.0	—
3A0-6-8-CS	Rc3/8	R1/2	34.5	18.0	13.5	22.0×24.5	11.0	—
3A0-8-12-CS	Rc1/2	R3/4	40.0	20.0	17.5	30.0×33.0	11.0	—




ソケット



●ミリサイズ

品番	T ねじサイズ (Rc)	L (mm)	A (mm)	HXφ 二面幅 (mm)	d1 (mm)	質量 (g)
330-4-4-CS	Rc1/4	30.0	13.0	17.0×18.5	9.0	—
330-6-6-CS	Rc3/8	33.0	13.5	19.0×21.0	13.0	—
330-8-8-CS	Rc1/2	39.5	17.5	24.0×26.5	17.0	—



チューブ
クリューブ
加工チューブ
プッシュダウン
継手
クイックシール
継手
クリューブ継手
ケミフィット
竹のこ継手
制御切替・着脱
シリーズ
治具・工具
付属品
技術資料
参考資料