

屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工H25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9.1)
日塗工H22-90B

単位:mm

フカサ 160mm

納期区分	木製基板付	納期区分	鉄製基板付	標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法	有効フカサ*	製品質量 kg
						ヨコ	タテ	フカサ			
○ ○	B16-812-1	○ ○	S16-812-1	63,000	片扉	800	1,200	160	720	1,120	128
○ ○	B16-812-2	○ ○	S16-812-2	66,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	47.8
○ ○	B16-814-1	③ ③	S16-814-1	70,000	片扉	〃	1,400	〃	1,320	〃	57.6
○ ○	B16-814-2	③ ③	S16-814-2	73,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	59.7
○ ○	B16-816-1	③ ③	S16-816-1	82,000	片扉	〃	1,600	〃	1,520	〃	65.0
○ ○	B16-816-2	③ ③	S16-816-2	85,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	67.2
○ ○	B16-94-2	③ ③	S16-94-2	40,500	両扉	900	400	160	820	320	128 141*
○ ○	B16-95-2	○ ○	S16-95-2	42,500	〃	〃	500	〃	420	〃	25.7
○ ○	B16-104-2	③ ③	S16-104-2	50,500	両扉	1,000	400	160	920	320	128 135*
○ ○	B16-105-2	○ ○	S16-105-2	52,000	〃	〃	500	〃	420	〃	28.0
○ ○	B16-106-2	○ ○	S16-106-2	54,000	〃	〃	600	〃	520	〃	32.2
○ ○	B16-107-2	○ ○	S16-107-2	56,000	〃	〃	700	〃	620	〃	36.3
○ ○	B16-108-2	○ ○	S16-108-2	58,500	〃	〃	800	〃	720	〃	40.4
○ ○	B16-109-2	③ ③	S16-109-2	66,500	〃	〃	900	〃	820	〃	44.6
○ ○	B16-1010-2	③ ③	S16-1010-2	68,500	〃	〃	1,000	〃	920	〃	49.1
○ ○	B16-1011-2	③ ③	S16-1011-2	70,000	〃	〃	1,100	〃	1,020	〃	53.2
○ ○	B16-1012-2	③ ③	S16-1012-2	72,000	〃	〃	1,200	〃	1,120	〃	57.4
○ ○	B16-1014-2	③ ○	S16-1014-2	85,500	〃	〃	1,400	〃	1,320	〃	71.0
○ ○	B16-1016-2	③ ③	S16-1016-2	104,000	〃	〃	1,600	〃	1,520	〃	79.9
○ ○	B16-119-2	③ ③	S16-119-2	68,500	両扉	1,100	900	160	1,020	820	128 135*
③ ③	B16-124-2	③ ③	S16-124-2	50,500	両扉	1,200	400	160	1,120	320	128 135*
○ ○	B16-125-2	③ ③	S16-125-2	54,000	〃	〃	500	〃	420	〃	32.7
○ ○	B16-1610-2	③ ③	S16-1610-2	104,000	両扉	1,600	1,000	160	1,520	920	128 135*

フカサ 180mm

○ ○	B18-355	○ ○	S18-355	21,500	片扉	350	500	180	270	420	148 161 161 12.0 13.1
○ ○	B18-46	○ ○	S18-46	27,500	片扉	400	600	180	320	520	148 161 15.2 16.8
○ ○	B18-57	○ ○	S18-57	34,000	片扉	500	700	180	420	620	148 161 20.4 22.8
○ ○	B18-69	③ ③	S18-69	43,500	片扉	600	900	180	520	820	148 161 28.9 32.8
③ ③	B18-611	③ ③	S18-611	52,500	〃	〃	1,100	〃	1,020	〃	155 34.5 39.3

フカサ 200mm

○ ○	B20-33	○ ○	S20-33	14,500	片扉	300	300	200	220	220	168 181 7.7 8.3
○ ○	B20-34	○ ○	S20-34	19,500	〃	〃	400	〃	320	〃	9.5 10.2
○ ○	B20-35	○ ○	S20-35	21,500	〃	〃	500	〃	420	〃	11.2 12.1
○ ○	B20-36	○ ○	S20-36	25,500	〃	〃	600	〃	520	〃	13.0 14.1
○ ○	B20-43	○ ○	S20-43	19,500	片扉	400	300	200	320	220	168 181 9.5 10.2
○ ○	B20-44	○ ○	S20-44	22,500	〃	〃	400	〃	320	〃	11.6 12.6
○ ○	B20-45	○ ○	S20-45	25,500	〃	〃	500	〃	420	〃	13.7 15.0
○ ○	B20-46	○ ○	S20-46	27,500	〃	〃	600	〃	520	〃	15.8 17.3
○ ○	B20-47	○ ○	S20-47	33,000	〃	〃	700	〃	620	〃	17.8 19.7
○ ○	B20-48	○ ○	S20-48	36,000	〃	〃	800	〃	720	〃	19.9 22.1
○ ○	B20-410	○ ○	S20-410	42,500	〃	〃	1,000	〃	920	〃	175 24.2 27.0
○ ○	B20-412	○ ○	S20-412	46,500	〃	〃	1,200	〃	1,120	〃	28.4 31.7
○ ○	B20-457	○ ○	S20-457	35,000	片扉	450	700	200	370	620	168 181 19.4 21.6
○ ○	B20-53	○ ○	S20-53	21,500	片扉	500	300	200	420	220	168 181 11.3 12.2
○ ○	B20-54	○ ○	S20-54	25,500	〃	〃	400	〃	320	〃	13.7 15.0
○ ○	B20-55	○ ○	S20-55	27,500	〃	〃	500	〃	420	〃	16.1 17.8
○ ○	B20-56	○ ○	S20-56	31,000	〃	〃	600	〃	520	〃	18.6 20.6
○ ○	B20-57	○ ○	S20-57	35,000	〃	〃	700	〃	620	〃	21.0 23.4
○ ○	B20-58	○ ○	S20-58	39,000	〃	〃	800	〃	720	〃	23.4 26.2
○ ○	B20-59	○ ○	S20-59	42,000	〃	〃	900	〃	820	〃	25.8 29.0

(①代理店様在庫品 ②物流センター在庫品 ③④⑤⑦標準品(納期別) ⑧受注品

◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。

★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

上記品名記号はライベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]B16-812-1→B16-812-1Cとなります。

本文の価格には消費税は含まれていません。