


# AMD


## オイルス アラミドM 円板



適用する直径から Parts No. を選んでください。  
(例)直径 60mm の場合

**AMD - 60**

Parts No. でご指示ください。



| Parts No.      | 直径  |              | 厚み |
|----------------|-----|--------------|----|
|                | φD  | 公差           | T  |
| <b>AMD-30</b>  | 30  | +3.0<br>+1.0 | 35 |
| <b>AMD-60</b>  | 60  | +3.0<br>+1.0 | 35 |
| <b>AMD-100</b> | 100 | +3.0<br>+1.0 | 35 |
| <b>AMD-160</b> | 160 | +3.0<br>+1.0 | 35 |

# AMP


## オイルス アラミドM プレート素材



適用する幅、長さ、厚みから Parts No. を選んでください。  
(例)幅100mm、長さ200mm、厚み20mmの場合

**AMP - 10020020**

Parts No. でご指示ください。



| Parts No.           | 幅   |              | 長さ  |              | 厚み |              |
|---------------------|-----|--------------|-----|--------------|----|--------------|
|                     | W   | 公差           | L   | 公差           | T  | 公差           |
| <b>AMP-10010010</b> | 100 | +5.0<br>+1.0 | 100 | +5.0<br>+1.0 | 10 | +3.0<br>+1.0 |
| <b>AMP-10010015</b> | 100 | +5.0<br>+1.0 | 100 | +5.0<br>+1.0 | 15 | +3.0<br>+1.0 |
| <b>AMP-10020015</b> | 100 | +5.0<br>+1.0 | 200 | +5.0<br>+1.0 | 15 | +3.0<br>+1.0 |
| <b>AMP-10020020</b> | 100 | +5.0<br>+1.0 | 200 | +5.0<br>+1.0 | 20 | +3.0<br>+1.0 |
| <b>AMP-10020030</b> | 100 | +5.0<br>+1.0 | 200 | +5.0<br>+1.0 | 30 | +3.0<br>+1.0 |

| Parts No.           | 幅   |              | 長さ  |                | 厚み |              |
|---------------------|-----|--------------|-----|----------------|----|--------------|
|                     | W   | 公差           | L   | 公差             | T  | 公差           |
| <b>AMP-20020020</b> | 200 | +5.0<br>+1.0 | 200 | + 5.0<br>+ 1.0 | 20 | +3.0<br>+1.0 |
| <b>AMP-20020030</b> | 200 | +5.0<br>+1.0 | 200 | + 5.0<br>+ 1.0 | 30 | +3.0<br>+1.0 |
| <b>AMP-12030020</b> | 120 | +5.0<br>+1.0 | 300 | +15.0<br>+ 5.0 | 20 | +3.0<br>+1.0 |
| <b>AMP-12030030</b> | 120 | +5.0<br>+1.0 | 300 | +15.0<br>+ 5.0 | 30 | +3.0<br>+1.0 |

※各種最大厚さT60まで製作できます。但し幅120mmタイプを除く。