



表19：ML, UMLシリーズ寸法表

軸径 (mm)	スタンダード防錆型		ウルトラシリーズ防錆型		主要寸法 (mm)							玉列数	質量 (kg)	基本定格荷重 C (N)	Co (N)
	両シール付	両シール付	d	D	L	ℓ	w	D ₀							
3	ML3	ML3-UU		3	7	10	—	—	—	4	0.0018	45	40		
4	ML4	ML4-UU		4 ⁰ _{-0.008}	8 ⁰ _{-0.010}	12 ⁰ _{-0.12}	—	—	—	4	0.0028	59	60		
5	ML5	ML5-UU		5	10	15	10.2	1.1	9.6	4	0.004	123	110		
6	ML6	ML6-UU	UML6-UU	6	12	19	13.5	1.1	11.5	4	0.007	218	160		
8	ML8A	ML8A-UU	UML8A-UU	8	15 ⁰ _{-0.011}	17	11.5	1.1	14.3	4	0.012	142	90		
	ML8B	ML8B-UU	UML8B-UU	8	15	24	17.5	1.1	14.3	4	0.014	258	220		
10	ML10	ML10-UU	UML10-UU	10 ⁰ _{-0.009}	19	29	22 ⁰ _{-0.2}	1.3	18.0	4	0.026	532	430		
12	ML12	ML12-UU	UML12-UU	12	21 ⁰ _{-0.013}	30	23	1.3	20.0	4	0.032	549	430		
13	ML13	ML13-UU	UML13-UU	13	23	32	23	1.3	22.0	4	0.040	555	440		
16	ML16	ML16-UU	UML16-UU	16	28	37	26.5	1.6	26.6	5	0.07	768	650		
20	ML20	ML20-UU	UML20-UU	20	32	42	30.5	1.6	30.3	5	0.09	1282	1010		
25	ML25	ML25-UU	UML25-UU	25 ⁰ _{-0.010}	40 ⁰ _{-0.016}	59	41	1.85	38.0	6	0.21	2164	1790		
30	ML30	ML30-UU	UML30-UU	30	45	64	44.5	1.85	43.0	6	0.24	3245	2510		
35	ML35	ML35-UU	UML35-UU	35	52	70	49.5 ⁰ _{-0.3}	2.1	49.0	6	0.35	3521	3090		
40	ML40	ML40-UU	UML40-UU	40 ⁰ _{-0.012}	60 ⁰ _{-0.019}	80	60.5	2.1	57.0	6	0.77	4844	4040		
50	ML50	ML50-UU	UML50-UU	50	80	100	74	2.6	76.5	6	1.43	8272	6430		

* M2シリーズ：外筒にはOZAK, Mシリーズの防錆処理を施し、ボールはSUJ-2を使用した、より経済的なシリーズです。
(例) M2L16-UUと御指定下さい。

呼び番号 **U ML20 -UU -G**

ウルトラ | 型番 | シール | グリス

無記号	シールなし	無記号	グリスなし
UU	両シール付	G	標準グリス
		CG	クリーングリス
		VG	真空グリス
		HG	高温グリス
		FG	食品グリス

※グリスの性状P40参照