



表20 : L-OH, ML-OH, UL-OH, UML-OHシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)								玉列数		質量		基本定格荷重	
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	L	ℓ	w	D ₀	D ₁	T	n×φS	C	Co	(kg)	(N)	(N)
両シール付	両シール付	両シール付	両シール付														
L6-OH	ML6-OH	UL6-OH	UML6-OH	6	12 ⁰ _{-0.009}	19	13.5	1.1	11.5	11.4	2	4×φ1.0	4	0.007	218	160	
L8-OH	ML8-OH	UL8-OH	UML8-OH	8	15 ⁰ _{-0.011}	24	17.5	1.1	14.3	14.4	2	4×φ1.2	4	0.014	258	220	
L10-OH	ML10-OH	UL10-OH	UML10-OH	10	19 ⁰ _{-0.009}	29	22	1.3	18	18.4	2	4×φ1.5	4	0.026	532	430	
L12-OH	ML12-OH	UL12-OH	UML12-OH	12	21 ⁰ _{-0.013}	30	23 ⁰ _{-0.2}	1.3	20	20.4	2	4×φ1.5	4	0.032	549	430	
L13-OH	ML13-OH	UL13-OH	UML13-OH	13	23 ⁰ _{-0.013}	32	23	1.3	22	22.4	2	4×φ1.5	4	0.040	555	440	
L16-OH	ML16-OH	UL16-OH	UML16-OH	16	28	37	26.5	1.6	26.6	27	3	5×φ1.5	5	0.07	768	650	
L20-OH	ML20-OH	UL20-OH	UML20-OH	20	32	42	30.5	1.6	30.3	31	3	5×φ2	5	0.09	1282	1010	
L25-OH	ML25-OH	UL25-OH	UML25-OH	25	40 ⁰ _{-0.010}	59 ⁰ _{-0.016}	41	1.85	38	39	3	6×φ2	6	0.21	2164	1790	
L30-OH	ML30-OH	UL30-OH	UML30-OH	30	45	64	44.5	1.85	43	44	3	6×φ2	6	0.24	3245	2510	
L35-OH	ML35-OH	UL35-OH	UML35-OH	35	52	70	49.5 ⁰ _{-0.3}	2.1	49	50.5	4	6×φ2	6	0.35	3521	3090	
L40-OH	ML40-OH	UL40-OH	UML40-OH	40	60 ⁰ _{-0.012}	80 ⁰ _{-0.019}	60.5 ⁰ _{-0.3}	2.1	57	58.5	4	6×φ2.5	6	0.77	4844	4040	
L50-OH	ML50-OH	UL50-OH	UML50-OH	50	80	100	74	2.6	76.5	78.5	4	6×φ2.5	6	1.43	8272	6430	
L60-OH		UL60-OH		60	90 ⁰ _{-0.015}	110 ⁰ _{-0.022}	85	3.15	86.5	87	6	6×φ4	6	2.20	9847	7270	

* M2シリーズ：外筒にはOZAK, Mシリーズの防錆処理を施し, ボールはSUJ-2を使用した, より経済的なシリーズです。
(例) M2L16-OHと御指定下さい。

呼び番号 U L20-OH -G

ウルトラ

型番
標準型
M-防錆型

グリス

無記号 グリスなし
G 標準グリス
CG クリーングリス
VG 真空グリス
HG 高温グリス
FG 食品グリス

※グリスの性状P40参照