

表31 : LFDK, MLFDK, ULFDK, UMLFDKシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主 要 寸 法 (mm)		フ ラ ン ジ				玉 質 列 量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント M (N・m)			
標準型 シールなし 両シール付	防錆型 シールなし 両シール付	標準型 両シール付	防錆型 両シール付	d	D	L	Df	K	t		Dp	S		C	Co	
LFDK6	MLFDK6	ULFDK6-UU	UMLFDK6-UU	6	12	35	28	22	5	20	M3	4	0.022	354	310	1.5
LFDK8	MLFDK8	ULFDK8-UU	UMLFDK8-UU	8	15	45	32	25	5	24	M3	4	0.04	419	450	2.0
LFDK10	MLFDK10	ULFDK10-UU	UMLFDK10-UU	10	19	55	39	30	6	29	M4	4	0.07	865	850	6.5
LFDK12	MLFDK12	ULFDK12-UU	UMLFDK12-UU	12	21 ⁰ _{-0.009}	57	42	32	6	32	M4	4	0.10	892	860	7.1
LFDK13	MLFDK13	ULFDK13-UU	UMLFDK13-UU	13	23	60	43	34	6	33	M4	4	0.11	902	870	7.6
LFDK16	MLFDK16	ULFDK16-UU	UMLFDK16-UU	16	28	68	48	37	6	38	M4	5	0.17	1248	1300	11.3
LFDK20	MLFDK20	ULFDK20-UU	UMLFDK20-UU	20	32	80	54	42	8	43	M5	5	0.23	2083	2020	23.8
LFDK25	MLFDK25	ULFDK25-UU	UMLFDK25-UU	25	40 ⁰ _{-0.010}	112	62	50	8	51	M5	6	0.46	3517	3570	51.4
LFDK30	MLFDK30	ULFDK30-UU	UMLFDK30-UU	30	45	122	74	58	10	60	M6	6	0.61	5273	5010	85.6
LFDK35	MLFDK35	ULFDK35-UU	UMLFDK35-UU	35	52	134	82	64	10	67	M6	6	0.86	5722	6180	102.5
LFDK40	MLFDK40	ULFDK40-UU	UMLFDK40-UU	40	60 ⁰ _{-0.012}	153	96	75	13	78	M8	6	1.80	7872	8070	171.4
LFDK50	MLFDK50	ULFDK50-UU	UMLFDK50-UU	50	80	192	116	92	13	98	M8	6	3.60	13442	12860	395.8
LFDK60	MLFDK60	ULFDK60-UU	UMLFDK60-UU	60	90 ⁰ _{-0.015}	209	134	106	18	112	M10	6	4.50	16000	14540	511.8

* M2シリーズ : 外筒にはOZAK, Mシリーズの防錆処理を施し、ボールはSUJ-2を使用した、より経済的なシリーズです。
(例) M2LFDK16-UUと御指定下さい。

呼び番号 U LFDK20 -UU -G -4-M5×20

ウルトラ


型番	標準型	M-防錆型
シール	無記号	シールなし
	UU	両シール付

グリース

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト	
	呼び径	長さ
6.8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40, 50	M8	25, 30, 35
60	M10	35, 40, 45

※上記以外の長サをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。