



表6：LFD, MLFDシリーズ寸法表

スタンダード		主要寸法 (mm)										玉列数	質量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント (N・m)
標準型	防錆型	d	D		L	フランジ					C (N)			Co (N)	M	
両シール付	両シール付		Df	t		Dp	S									
LFD6-UU	MLFD6-UU	6	0 -0.009	12	0 -0.021	35	28	5	20	M3	4	0.028	354	310	1.5	
LFD8-UU	MLFD8-UU	8		15		45	32	5	24	M3	4	0.05	419	450	2.0	
LFD10-UU	MLFD10-UU	10		19		55	39	6	29	M4	4	0.08	865	850	6.5	
LFD12-UU	MLFD12-UU	12		21		57	42	6	32	M4	4	0.11	892	860	7.1	
LFD13-UU	MLFD13-UU	13		23		60	43	6	33	M4	4	0.12	902	870	7.6	
LFD16-UU	MLFD16-UU	16		28		68	48	6	38	M4	5	0.19	1248	1300	11.3	
LFD20-UU	MLFD20-UU	20	0 -0.010	32	0 -0.025	80	54	8	43	M5	5	0.25	2083	2020	23.8	
LFD25-UU	MLFD25-UU	25		40		112	62	8	51	M5	6	0.50	3517	3570	51.4	
LFD30-UU	MLFD30-UU	30		45		122	74	10	60	M6	6	0.67	5273	5010	85.6	
LFD35-UU	MLFD35-UU	35	0 -0.012	52	0 -0.030	134	82	10	67	M6	6	0.94	5722	6180	102.5	
LFD40-UU	MLFD40-UU	40		60		153	96	13	78	M8	6	1.98	7872	8070	171.4	
LFD50-UU	MLFD50-UU	50		80		192	116	13	98	M8	6	3.60	13442	12860	395.8	
LFD60-UU	MLFD60-UU	60	0 -0.015	90	0 -0.035	209	134	18	112	M10	6	4.50	16000	14540	511.8	

呼び番号 **LFD20 -UU**

