

KL


エルボ カバー無し

NO COVER


RoHS対応

¥
P.708

OP
P.754



メートルネジの場合



管用テーパネジの場合

単位：mm

形式	チューブ径 øD	R	A	B	L	øP	チューブ径 C	E	対辺 H	ホウワ径	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)
KL4-M5-1-□	4	M5×0.8	3	19.8	22	10.5	14.5	17.6	10	1.8	17	1.5
KL4-01-1-□		R1/8	8	22.8	24.1						20	3.5
KL4-02-1-□		R1/4	11	25.8	25						29	
KL6-M5-1-□	6	M5×0.8	3	22	25.3	12.5	16.5	20.1	12	1.8	24	1.9
KL6-01-1-□		R1/8	8	25	27.3						27	9
KL6-02-1-□		R1/4	11	28	28.2						35	
KL6-03-1-□		R3/8	12	29.8	29.7						47	
KL8-01-1-□	8	R1/8	8	28	31.3	14.5	17.7	22.3	14	6	34	16
KL8-02-1-□		R1/4	11	31	32.2						40	
KL8-03-1-□		R3/8	12	32.8	33.7						53	
KL10-01-1-□	10	R1/8	8	32.5	37.8	18.5	20	26.1	17	6	62	22.5
KL10-02-1-□		R1/4	11	35.5	38.7						64	
KL10-03-1-□		R3/8	12	36.5	39.4						73	
KL10-04-1-□		R1/2	15	39.5	40.6						99	
KL12-02-1-□	12	R1/4	11	37.5	42.2	21.5	22.6	29.7	21	8	100	38
KL12-03-1-□		R3/8	12	38.5	42.9						106	
KL12-04-1-□		R1/2	15	41.5	44.1						121	

※ 1. テーパーネジタイプの L 寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

※ 2. 形式末尾の□には、シールゴム材質に NBR を希望される場合記号 : N を、FKM を希望される場合記号 : F をご記入ください。

継手

制御機器

手動弁

チューブ

価格表

受注生産品

技術資料

222

管
スリット

金型
温調

竹の子

ストップ
内蔵

回転部
配管用

ねじれ
防止用

分配型

分離型

電線リブ
カバー