


T-Max® P insert for turning

Square



		ISO CODE	P					M					K			S				ANSI CODE										
			1515	1525	4205	4235	4315	4325	5015	GC30	1115	1125	2015	2025	2035	235	GC-15	3205	3210		3215	GC30	HT3A	1105	1115	1125	GC15	HT3A	S05F	
Medium		09 3/8	SNMG 09 03 04-PM				☆	☆	☆																				SNMG 321-PM	
			SNMG 09 03 08-PM			☆	☆	☆	☆																				SNMG 322-PM	
		12 1/2	SNMG 12 04 04-PM				☆	☆	☆																				SNMG 431-PM	
			SNMG 12 04 08-PM			☆	☆	☆	☆																					SNMG 432-PM
			SNMG 12 04 12-PM			☆	☆	☆	☆																					SNMG 433-PM
			SNMG 12 04 16-PM			☆	☆	☆	☆																					SNMG 434-PM
		15 5/8	SNMG 15 06 12-PM			☆	☆	☆	☆																				SNMG 543-PM	
			SNMG 15 06 16-PM			☆	☆	☆																					SNMG 544-PM	
			12 1/2	SNMG 12 04 08-MM						☆	☆	☆	☆	☆															SNMG 432-MM	
			SNMG 12 04 12-MM								☆	☆	☆	☆															SNMG 433-MM	
			SNMG 12 04 16-MM									☆	☆	☆															SNMG 434-MM	
	15 5/8		SNMG 15 06 12-MM									☆	☆																SNMG 543-MM	
			SNMG 15 06 16-MM								☆	☆																	SNMG 544-MM	
		19 3/4	SNMG 19 06 12-MM								☆	☆																	SNMG 643-MM	
			SNMG 19 06 16-MM								☆	☆																	SNMG 644-MM	
			09 3/8	SNMG 09 03 08-KM														☆	☆	☆									SNMG 322-KM	
			SNMG 12 04 08-KM															☆	☆	☆									SNMG 432-KM	
			SNMG 12 04 12-KM															☆	☆	☆									SNMG 433-KM	
			SNMG 12 04 16-KM															☆	☆	☆									SNMG 434-KM	
	15 5/8		SNMG 15 06 12-KM															☆	☆	☆									SNMG 543-KM	
	SNMG 15 06 16-KM																☆	☆	☆									SNMG 544-KM		
	19 3/4	SNMG 19 06 12-KM														☆	☆	☆									SNMG 643-KM			
		SNMG 19 06 16-KM														☆	☆	☆									SNMG 644-KM			
		09 3/8	SNMG 09 03 04-QM					☆	☆					☆								☆						SNMG 321-QM		
		SNMG 09 03 08-QM			☆	☆	☆	☆						☆											☆			SNMG 322-QM		
		SNMG 09 03 12-QM						☆						☆												☆		SNMG 323-QM		
12 1/2		SNMG 12 04 04-QM				☆	☆	☆						☆									☆	☆	☆		☆	SNMG 431-QM		
		SNMG 12 04 08-QM			☆	☆	☆	☆				☆		☆									☆	☆	☆		☆	SNMG 432-QM		
		SNMG 12 04 12-QM			☆	☆	☆	☆				☆		☆									☆	☆	☆		☆	SNMG 433-QM		
		SNMG 12 04 16-QM				☆	☆	☆				☆		☆									☆	☆	☆		☆	SNMG 434-QM		
15 5/8		SNMG 15 06 08-QM						☆						☆									☆	☆	☆		☆	SNMG 542-QM		
		SNMG 15 06 12-QM					☆	☆				☆		☆									☆	☆	☆		☆	SNMG 543-QM		
		SNMG 15 06 16-QM					☆	☆				☆		☆									☆	☆	☆		☆	SNMG 544-QM		
	19 3/4	SNMG 19 06 08-QM					☆						☆									☆	☆	☆		☆	SNMG 642-QM			
		SNMG 19 06 12-QM					☆				☆		☆									☆	☆	☆		☆	SNMG 643-QM			
		SNMG 19 06 16-QM					☆				☆		☆									☆	☆	☆		☆	SNMG 644-QM			
		12 1/2	SNMG 12 04 08-SM						☆	☆												☆	☆	☆		☆	SNMG 432-SM			
		SNMG 12 04 12-SM								☆	☆												☆	☆	☆		☆	SNMG 433-SM		
		SNMG 12 04 16-SM									☆	☆											☆	☆	☆		☆	SNMG 434-SM		
15 5/8		SNMG 15 06 12-SM								☆		☆											☆	☆	☆		☆	SNMG 543-SM		
		SNMG 15 06 16-SM								☆		☆											☆	☆	☆		☆	SNMG 544-SM		
		19 3/4	SNMG 19 06 16-SM							☆		☆											☆	☆	☆		☆	SNMG 644-SM		

For dimensions, see code key on page I14.

