




設計寸法表

SCBスクレーパ (圧入装着)



(注) ●ダストシールは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。
 ● ϕ 寸法は併用するパッキンによって異なります。併用するパッキンの ϕ 寸法をご参照ください。
 ※仕上記号の表面粗さの標準数値については、155頁を参照ください。

SCBスクレーパ寸法表

(単位: mm)

スクレーパおよびみぞ寸法								指示コード	
d	D	H	G	C	B	D ₁	m	標準 (RN 807)	止め輪
8	18	8	5	14	3	18.8	0.7	SCB- 8	DSP- 8
10	20	8	5	16	3	21		SCB-10	DSP-10
12	22	8	5	17	3	23		SCB-0012001N807	DSP-12
12.5	23	8	5	19	3	24		SCB-12.5	DSP-12.5
14	24	8	5	19	3	25		SCB-14	DSP-14
15	25	8	5	21	3	26	±0.1	SCB-15	DSP-15
16	26	8	5	21	3	27		SCB-16	DSP-16
18	30	9	6	24	3	31.5		SCB-18	DSP-18
20	32	9	6	26	3	33.5		SCB-20	DSP-20
22	32	9	6	28	3	33.5		SCB-0022001N807	DSP-20
22	34	9	6	28	3	35.5	±0.1	SCB-22	DSP-22
22.4	34.4	9	6	29.4	3	35.9		SCB-22.4	DSP-22.4
25	37	9	6	31	3	38.5		SCB-25	DSP-25
28	40	9	6	34	3	41.5		SCB-28	DSP-28
30	42	9	6	36	3	43.5		SCB-30	DSP-30
30	45	9	6	37	3	45.5	±0.1	SCB-0030001N807	DSP-31.5
31.5	44	10	7	39	3	45.5		SCB-31.5	
32	44	10	7	39	3	45.5		SCB-32	
34	46	10	7	41	3	47.5		SCB-0034001N807	
35	47	10	7	41	3	49		SCB-35	
35.5	47.5	10	7	42.5	3	49.5	±0.15	SCB-35.5	DSP-35.5
40	52	10	7	46	3	54		SCB-40	DSP-40
45	57	10	7	51	3	59		SCB-45	DSP-45
50	62	10	7	56	3	64		SCB-50	DSP-50
55	69	11	8	62	4	71.5		SCB-55	DSP-55
56	70	11	8	64	4	72.5	±0.15	SCB-56	DSP-56
60	74	11	8	67	4	76.5		SCB-60	DSP-60
63	77	11	8	71	4	79.5		SCB-63	DSP-63
65	79	11	8	72	4	81.5		SCB-65	DSP-65
70	84	11	8	77	4	86.5		SCB-70	DSP-70
71	85	11	8	79	4	87.5	±0.15	SCB-71	DSP-71

- ★ご注文・お問い合わせは、指示コードにてご指示ください。
- ★指示コードが色地の製品は在庫しております。
- ★指示コードが細字イタリック体の製品は、金型の有無を確認後ご手配ください。また、金型が廃棄されている場合は型代が必要となります。
- ★製品は保管に適するよう包装されています。取扱い・保管方法については【[△](#) ご注意3頁】をご参照ください。
- ★C形止め輪などほかの止め輪は使用できませんのでご注意ください。