



A

เครมออน

ตัวยึด
โวลเลอร์

มือจับปิดผนึก
แม่แบบพิเศษ

ตู้แช่แข็ง
ปิดสนิท

แบบหมุน
ผิวเรียบ

แบบเกียร์

มือจับ
แบบเรียบ

มือจับ
ป๊อป

มือจับ
ยก

มือจับสำหรับ
การปรับระดับ

ระบบ
สลัก

ระบบ
เชียว

เชื่อมต่อ

แบบ
ตะขอ

มือจับ
แบบถอดได้

มือจับ
แบบ L

มือจับ
แบบ T

แบบกลม
ขนาดเล็ก

ปุ่มกด

มือจับ

ลูกบิด

ชิ้นส่วนสำหรับยึด
กำแพง

ข้อต่อ
เชื่อมต่อ

ลวด

TAKIGEN
เล่มที่ 24

560

มือจับสำหรับที่ปิด

COVER PULLS



A-178
ทำจากสังกะสีอัลลอย

ลักษณะเด่น Feature

PAT.PEND.

- A-178-0, A-178-1, A-178-2, A-178-3 สามารถใช้หนีดยึดได้จากทั้งข้างหน้าและข้างหลัง
- กรุณาติดตั้งที่ปิดหลังจากติดตั้ง
- สำหรับ A-178-4, A-178-5, A-178-6, A-178-7 กรุณาใช้หนีดยึดจากฝั่งด้านหลัง
- Installed with screws both on the front and back of the panel for A-178-0/1/2/3.
- Cover is set up after installation.
- Installed with screws on the back of the panel for A-178-4/5/6/7.

- ข้อมูลจำเพาะ**
- วัสดุ: ตัวอุปกรณ์: ซิงค์อัลลอย (ZDC) ที่ปิด: พลาสติก ABS (สีดำ)
 - การจัดการผิวหน้า: ตัวอุปกรณ์: ซุปโครเมียม (MZCr)
 - ผู้เขียนขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก, ตู้โชว์สินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง, ตู้โชว์สินค้าประเภทต่างๆ
- หมายเหตุ**
- กรุณาปรึกษาเพิ่มเติมสำหรับการจัดการผิวหน้าแบบพิเศษ
 - วัสดุผลิตประเภทต้านเชื้อโรคด้วยเช่นกัน
 - หลังติดตั้งฝาพลาสติกแล้ว กรุณาอย่าถอดฝาพลาสติกออก ไม่สามารถนำไปติดตั้งซ้ำได้
- Specifications**
- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) Cover: ABS resin (black)
 - Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)
- Specific-use**
- Large to small-sized refrigerators, cold storage or other showcases
 - Do not remove the resin cover once it has been fitted. Once removed, it cannot be replaced.




A-178-1





A-178-3



A-178-5



- ติดตั้งวันทีหลังจากติดตั้งที่ปิด
- Cover is set up by one-touch after installation.



- เหมาะสมที่สุดกับหนีดยึดไม้, หนีดยึดเกลียวสลอย
- Optimum to screw nails and tapping screws

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	L1	L2	(L3)	W	(H1)	(H2)	(H3)	P1	P2	φd	M	แรงที่ใช้ N Working load	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
A-178-0	●	2D/3D	351	36		27.5				321	299				430	00486
A-178-1	●	2D/3D	318	35	22	26.5	44.5	17.5	25	288	266	8.5	M8	490	387	00487
A-178-2	●	2D/3D	268	35						238	216				340	00488
A-178-3	●	2D/3D	218	34						188	166				290	00489
A-178-4	●	2D/3D	146	23	18	17	36	11		120					125	00490
A-178-5	●	2D/3D	136	23						110					120	00491
A-178-6	●	2D/3D	120	20	12	16	30	9		100					95	00492
A-178-7	●	2D/3D	90	15						68					55	00493

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10