


# SHW-CA形



SHW12CAM形、SHW14CAM形

呼び形番	外形寸法			LMブロック寸法								
	高さ	幅	長さ									
	M	W	L	B	C	S	H	L <sub>1</sub>	T	K	N	H <sub>3</sub>
SHW 12CAM	12	40	37	35	18	M3	2.5	27	4	10	2.8	2
SHW 14CAM	14	50	45.5	45	24	M3	2.5	34	5	12	3.3	2
SHW 17CAM	17	60	51	53	26	M4	3.3	38	6	14.5	4	2.5
SHW 21CA	21	68	59	60	29	M5	4.4	43.6	8	17.7	5	3.3
SHW 27CA	27	80	72.8	70	40	M6	5.3	56.6	10	23.5	6	3.5
SHW 35CA	35	120	107	107	60	M8	6.8	83	14	31	7.6	4
SHW 50CA	50	162	141	144	80	M10	8.6	107	18	46	14	4

注) 呼び形番内の記号Mは、LMブロック、LMレール、ボールの材質がステンレス鋼であることを示しています。  
ステンレス鋼品は、耐食性や耐環境性に優れた効果があります。

## 呼び形番の構成例

**SHW17 CA 2 QZ UU C1 M +580L P M - II**

呼び形番	LMブロックの種類	潤滑装置 QZ付き	防塵用 記号(※1)	LMブロックが ステンレス鋼	LMレール長さ (mm表示)	LMレールが ステンレス鋼	同一平面に 使用される 軸数記号(※4)
SHW17	1軸に組合わせる LMブロックの個数	ラジアルすきま記号(※2)	普通(無記号)/軽予圧(C1) 中予圧(C0)	精度記号(※3) 並級(無記号)/上級(H)/精密級(P) 超精密級(SP)/超超精密級(UP)			

(※1) A1-516(防塵用部品)参照 (※2) A1-71参照 (※3) A1-77参照 (※4) A1-13参照

注) この呼び形番は1軸ユニットで1setとします。(2軸平行使用の場合の必要数は、最低2setとなります。)  
潤滑装置QZ付きの場合、グリースニップルは付きません。QZ付き仕様でグリースニップル付きを希望される場合は、THK  
にお問い合わせください。