


クロスローラーガイドVR形(VR1)



呼び形番	最大ストローク	主 要								
		組合わせ寸法			取 付					
		M	A	L ₀	n×F	G	B	C	S	d
VR 1-20×5Z	12	8.5	4	20	1×10	5	3.9	1.8	M2	1.65
VR 1-30×7Z	22			30	2×10					
VR 1-40×10Z	27			40	3×10					
VR 1-50×13Z	32			50	4×10					
VR 1-60×16Z	37			60	5×10					
VR 1-70×19Z	42			70	6×10					
VR 1-80×21Z	52			80	7×10					

呼び形番の構成例

VR1 -30 H × 8Z

精度記号 ローラーまたはボールの個数

専用レール寸法 mm(異なる全長の組合わせの場合の寸法表示例 40/50)

組合わせ呼び形番(ボールガイドの場合はVB)

(注)なお、上記呼び形番での1setとは、レール4本とケーシング2本とを組合わせた状態をいいます。