


クロスローラーガイドVR形(VR3)



呼び形番	最大ストローク	主 要								
		組合せ寸法			取 付					
		M	A	L ₀	n×F	G	B	C	S	d
VR 3-50×7Z	28	18	8	50	1×25	12.5	8.3	3.5	M4	3.3
VR 3-75×10Z	48			75	2×25					
VR 3-100×14Z	58			100	3×25					
VR 3-125×17Z	78			125	4×25					
VR 3-150×21Z	88			150	5×25					
VR 3-175×24Z	108			175	6×25					
VR 3-200×28Z	118			200	7×25					
VR 3-225×31Z	138			225	8×25					
VR 3-250×35Z	148			250	9×25					
VR 3-275×38Z	168			275	10×25					
VR 3-300×42Z	178			300	11×25					

呼び形番の構成例

VR3 -75 H × 9Z

精度記号 ローラーまたはボールの個数

専用レール寸法 mm(異なる全長の組合せの場合の寸法表示例 100/125)

組合せ呼び形番(ボールガイドの場合はVB)

注)なお、上記呼び形番での1setとは、レール4本とケージ2本とを組合せた状態をいいます。