


クロスローラーガイドVR形(VR4)



呼び形番	最大ストローク	主 要								
		組合わせ寸法			取 付					
		M	A	L ₀	n×F	G	B	C	S	d
VR 4-80×7Z	58	22	11	80	1×40	20	10.2	4.5	M5	4.3
VR 4-120×11Z	82			120	2×40					
VR 4-160×15Z	106			160	3×40					
VR 4-200×19Z	130			200	4×40					
VR 4-240×23Z	154			240	5×40					
VR 4-280×27Z	178			280	6×40					
VR 4-320×31Z	202			320	7×40					
VR 4-360×35Z	226			360	8×40					
VR 4-400×39Z	250			400	9×40					
VR 4-440×43Z	274			400	10×40					
VR 4-480×47Z	298			480	11×40					

呼び形番の構成例

VR4 -80 P × 9Z

精度記号 ローラーまたはボールの個数

専用レール寸法 mm(異なる全長の組合わせの場合の寸法表示例 120/160)

組合わせ呼び形番(ボールガイドの場合はVB)

注)なお、上記呼び形番での1setとは、レール4本とケージ2本とを組合わせた状態をいいます。