


# クロスローラーガイドVR形(VR15)



呼び形番	最大ストローク	主 要								
		組合わせ寸法			取 付					
		M	A	L <sub>0</sub>	n×F	G	B	C	S	d
VR15-300×8Z	190	71 (71.11)	36	300	2×100	50	34.4	14	M12	10.5
VR15-400×11Z	240			400	3×100					
VR15-500×13Z	340			500	4×100					
VR15-600×16Z	390			600	5×100					
VR15-700×19Z	440			700	6×100					
VR15-800×22Z	490			800	7×100					
VR15-900×25Z	540			900	8×100					
VR15-1000×27Z	640			1000	9×100					
VR15-1100×30Z	690			1100	10×100					
VR15-1200×33Z	740			1200	11×100					

## 呼び形番の構成例

### VR15 -300 H × 10Z

精度記号    ローラーまたはボールの個数

専用レール寸法 mm (異なる全長の組合わせの場合の寸法表示例 300/400)

組合わせ呼び形番 (ボールガイドの場合はVB)

注) なお、上記呼び形番での1setとは、レール4本とケージ2本とを組合わせた状態をいいます。