


# クロスローラーガイドVR形(VR18)



呼び形番	最大 ストローク	主 要								
		組合せ寸法			取 付					
		M	A	L <sub>0</sub>	n×F	G	B	C	S	d
VR18-300×6Z	228	83	40	300	2×100	50	40.2	18	M14	12.5
VR18-400×9Z	248			400	3×100					
VR18-500×11Z	328			500	4×100					
VR18-600×13Z	408			600	5×100					
VR18-700×16Z	428			700	6×100					
VR18-800×18Z	508			800	7×100					
VR18-900×20Z	588			900	8×100					
VR18-1000×23Z	608			1000	9×100					
VR18-1100×25Z	688			1100	10×100					
VR18-1200×27Z	768			1200	11×100					

## 呼び形番の構成例

**VR18 -400 H × 10Z**

精度記号 ローラーまたはボールの個数

専用レール寸法 mm(異なる全長の組合せの場合の寸法表示例 300/400)

組合せ呼び形番(ボールガイドの場合はVB)

(注)なお、上記呼び形番での1setとは、レール4本とケージ2本とを組合せた状態をいいます。