


# FTW形



単位:mm

呼び形番	主要寸法			ローラー寸法				基本動 定格荷重	基本静 定格荷重	質量
	幅 b	$b_1$	長さ $\ell$	径 $D_a$	長さ B	本数 Z	ピッチ P	C kN	$C_0$ kN	g
FTW 4030V-150	30	24.5	150	2.828	22.8	22×2	6	59	220	94
FTW 5045-250	45	35.5	250	5	32.8	21×2	11.1	142	548	410
FTW 5050-250	50	40.5	250	5	37.8	23×2	10	160	634	460
FTW 5035V-250	35	29	250	3.535	26.8	33×2	7	102	411	220
FTW 6022.4-320	22.4	14.4	320	6	12.8	16×2	19	53	141	180
FTW 10036V-380	36	26.6	380	7.071	25	23×2	16	149	507	700
FTW 10043.5V-380	43.5	34	380	7.071	31.8	23×2	16	182	660	845
FTW 10070V-500	70	56.5	500	7.071	52.8	35×2	13.5	394	1804	1790

## 呼び形番の構成例

### FTW5050 P1 -750L

呼び形番

精度表示  
記号(※1)

ケージ全長寸法  
(mm表示)

(※1) **A11-7** 参照