


# FBL 35G-P14形



単位:mm

レール長さ L (±0.8)	ストローク S (±3)	取付穴寸法						取付穴個数		許容荷重 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	F	ドロワ レール	キャビ ネット レール		
305	327	—	—	—	260.3	273.0	—	5	6	623	1.2
356	378	—	—	298.4	311.1	323.8	—	6	6	586	1.4
406	429	—	—	349.2	361.9	374.6	250.8	6	7	555	1.6
457	480	212.7	—	400.0	412.7	425.4	301.6	7	7	516	1.8
508	530	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	8	7	475	2
559	581	263.5	415.9	501.6	514.3	527.0	403.2	8	7	444	2.2
610	632	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454.0	8	7	413	2.4
660	683	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	8	7	382	2.6
711	734	339.7	568.3	654.0	666.7	679.4	555.6	8	7	355	2.8

注) 許容荷重・質量は製品2本を1組としたときの値になります。

## 呼び形番の構成例

**FBL35G-P14 +610L**

呼び形番

レール全長(mm表示)